

## LIP 2,5R12 V


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PVC または PC/PA 製の絶縁ピンケーブルコネクタ

- 市販仕様
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

## 一般注文データ

バージョン	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ、1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> 、青色
注文番号	<a href="#">9200470000</a>
種別	LIP 2,5R12 V
GTIN (EAN)	4032248410316
数量	100 items

## LIP 2,5R12 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	6.2 mm	奥行き (インチ)	0.2441 inch
幅	23.3 mm	幅 (インチ)	0.9173 inch
正味重量	0.61 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術データ

項目説明 絶縁ピンケーブルコネクタ、2.5 mm<sup>2</sup> L=12 mm

## コネクタ

導体断面、最大	2.5 mm <sup>2</sup>	導体断面、最小	1.5 mm <sup>2</sup>
絶縁	使用可能、PVC	寸法 (ピン長さ)	12 mm
寸法	12.0 mm	材質 / プラスチック	PVC
長さ 1 (l1)	22 mm	識別色	青色
軸の外径 (d3)	4.7 mm	プラスチック製カラー長さ (b)	10 mm
プラスチック製カラーの直径 (D)	4.7 mm		

## 分類

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

図面



## Crimping tools



- 絶縁コネクタ対応クリンプツール  
ケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シリアルコネクタ、プラグインコネクタ
- ラチェットは精密なクリンプを保証します
  - 操作が不正確な場合のオプション許可
  - 接点の正確な位置を示す固定具付属。
  - DIN EN 60352 part 2 準拠テスト済み

## 一般注文データ

種別	HTI 15	バージョン
注文番号	<a href="#">9014400000</a>	プレスツール, 絶縁ケーブルコネクタ用ツール, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , ダブルクリンプ
GTIN (EAN)	4008190159412	
数量	1 ST	
種別	CTI 6	バージョン
注文番号	<a href="#">9006120000</a>	プレスツール, 接点对応圧着ツール, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , 楕円クリンプ, ダブルクリンプ
GTIN (EAN)	4008190044527	
数量	1 ST	
種別	CTI 6 G	バージョン
注文番号	<a href="#">9202850000</a>	プレスツール, 絶縁ケーブルコネクタ用ツール, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , 楕円クリンプ, パラレルクリンプ
GTIN (EAN)	4032248517855	
数量	1 ST	