

LIF 1,5F288 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



銅スリーブ付属 PVC 製絶縁タブコネクタスリーブ

- 市販対応形状
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ、1.5 mm ² 、0.5 mm ² - 1.5 mm ² 、赤色 |
| 注文番号 | 9200520000 |
| 種別 | LIF 1,5F288 R |
| GTIN (EAN) | 40322484 1036 1 |
| 数量 | 100 items |

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ | 5.7 mm | 奥行き (インチ) | 0.2244 inch |
| 幅 | 18.7 mm | 幅 (インチ) | 0.7362 inch |
| 正味重量 | 0.62 g | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

技術データ

| | |
|------|---|
| 項目説明 | 絶縁タブコネクタスリーブ 1.5 mm ² / 2.8x0.8 |
|------|---|

コネクタ

| | | | |
|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 導体断面、最大 | 1.5 mm ² | 導体断面、最小 | 0.5 mm ² |
| 導体断面 | 1.5 mm ² | 絶縁 | 使用可能、部分絶縁 |
| 寸法 (平刃コネクタ) | 2.8 x 0.8 mm | 寸法 | 2.8 x 0.8 mm |
| 材質 / プラスチック | PVC | 識別色 | 赤色 |
| プラグインの幅 (d2) | 2.8 mm | プラグイン密度 (d3) | 0.8 mm |
| プラスチック製カラー長さ (b) | 10 mm | プラスチック製カラーの直径 (D) | 4 mm |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC0005 16 | ETIM 9.0 | EC0005 16 |
| ETIM 10.0 | EC0005 16 | ECLASS 14.0 | 27-44-03-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-92 | | |

図面



Crimping tools



絶縁コネクタ対応クリンプツール
ケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シリアルコネクタ、プラグインコネクタ

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示す固定具付属。
- DIN EN 60352 part 2 準拠テスト済み

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | HTI 15 | バージョン |
| 注文番号 | 9014400000 | プレスツール, 絶縁ケーブルコネクタ用ツール, 0.5mm ² , 2.5mm ² , ダブルクリンプ |
| GTIN (EAN) | 4008190159412 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | CTI 6 | バージョン |
| 注文番号 | 9006120000 | プレスツール, 接点对応圧着ツール, 0.5mm ² , 6mm ² , 楕円クリンプ, ダブルクリンプ |
| GTIN (EAN) | 4008190044527 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | CTI 6 G | バージョン |
| 注文番号 | 9202850000 | プレスツール, 絶縁ケーブルコネクタ用ツール, 0.5mm ² , 6mm ² , 楕円クリンプ, パラレルクリンプ |
| GTIN (EAN) | 4032248517855 | |
| 数量 | 1 ST | |