

LIF 6F638 RF


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



銅スリーブ付属 PVC 製の完全絶縁タブコネクタスリーブ

- 市販対応形状
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

一般注文データ

バージョン	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 4 mm ² - 6 mm ² , 黄色
注文番号	9200660000
種別	LIF 6F638 RF
GTIN (EAN)	40322484 10507
数量	100 items

LIF 6F638 RF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	8.2 mm	奥行き (インチ)	0.3228 inch
幅	24.5 mm	幅 (インチ)	0.9646 inch
正味重量	1.9 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明 完全絶縁タブコネクタ
リーフ4.0 ~ 6.0 mm²

コネクタ

導体断面、最大	6 mm ²	導体断面、最小	4 mm ²
絶縁	完全断熱	寸法 (平刃コネクタ)	6.3 x 0.8 mm
寸法	6.3 x 0.8 mm	材質 / プラスチック	PVC
識別色	黄色	プラグインの幅 (d2)	6.3 mm
プラグイン密度 (d3)	0.8 mm	プラスチック製カラー長さ (b)	13 mm
プラスチック製カラーの直径 (D)	6.8 mm		

分類

ETIM 8.0	EC0005 16	ETIM 9.0	EC0005 16
ETIM 10.0	EC0005 16	ECLASS 14.0	27-44-03-92
ECLASS 15.0	27-44-03-92		

図面



Crimping tools



- 絶縁コネクタ対応クリンプツール
ケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シリアルコネクタ、プラグインコネクタ
- ラチェットは精密なクリンプを保証します
 - 操作が不正確な場合のオプション許可
 - 接点の正確な位置を示す固定具付属。
 - DIN EN 60352 part 2 準拠テスト済み

一般注文データ

種別	CTI 6	バージョン
注文番号	9006120000	プレスツール, 接点对応圧着ツール, 0.5mm ² , 6mm ² , 楕円クリンプ, ダブルクリンプ
GTIN (EAN)	4008190044527	
数量	1 ST	
種別	CTI 6 G	バージョン
注文番号	9202850000	プレスツール, 絶縁ケーブルコネクタ用ツール, 0.5mm ² , 6mm ² , 楕円クリンプ, パラレルクリンプ
GTIN (EAN)	4032248517855	
数量	1 ST	