

CA INDENT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

特注のみ



- ・自動被覆剥きおよびクリンプ対応
- ・時間節約および効率的な処理
- ・各断面積範囲に容易に調整可能
- ・ひとつの作業プロセスでの被覆剥離きおよびクリンプ
- ・他のメーカーのスリーブや接点の加工により、機械の故障や欠陥が生じる可能性があります。

一般注文データ

バージョン	Automatic stripper and crimper
注文番号	9200750000
種別	CA INDENT
GTIN (EAN)	4032248411801
数量	1 items

CA INDENT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

寸法と重量

深さ	490 mm	奥行き (インチ)	19.2913 inch
高さ	420 mm	高さ (インチ)	16.5354 inch
幅	450 mm	幅 (インチ)	17.7165 inch
正味重量	55000 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

PW65メンテナンス - 自動被覆剥き/圧着

被覆剥き範囲	0.14 ~ 2.5 (~ AWG16-13)	ドライブ	電空
パルス時間	約2 s	消耗品	回転接点
圧縮空気接続	5 bar	電気的接続	100-240 V / 50/65 Hz

分類

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		