

HTF AFK 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



屈曲 / パンチ加工済み接点对応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示す固定具付属。

一般注文データ

バージョン	プレスツール, 接点对応圧着ツール, 0.2mm ² , 2.5mm ² , Bクリンプ
注文番号	9201040000
種別	HTF AFK 2.5
GTIN (EAN)	4032248419678
数量	1 items

HTF AFK 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

幅	200 mm	幅 (インチ)	7.874 inch
正味重量	533 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012		

技術データ

項目説明	開いた圧着爪を有するAFK フラットブレードコンタク ト用圧着工具	バージョン	機械式、交換可能なイン サートなし
------	---	-------	----------------------

ツールデータクリンピング

フェール断面積、最大	2.5 mm ²	クリンピングタイプ/プロファイル	Bクリンピング
------------	---------------------	------------------	---------

接点の説明

接点タイプ	Weidmüller FEKO ZRV	導体直径、最大 AWG	AWG 12
導体横断面、最小 AWG	AWG 24	クリンピング範囲、最大	2.5 mm ²
クリンピング範囲、最小	0.2 mm ²		

分類

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

HTF AFK 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

図に類似

