

## ZUB SLICER NO16-35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



- 4 ~ 37mmの全既存丸型ケーブル、簡単、迅速、かつ正確に被覆剥き
- カット深度設定対応のハンドル終端のローレットネジ (カット深度の設定で、内側導体の損傷防止)

## 一般注文データ

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| バージョン      | Sheathing strippers        |
| 注文番号       | <a href="#">9201430000</a> |
| 種別         | ZUB SLICER NO16-35         |
| GTIN (EAN) | 4032248430314              |
| 数量         | 2 items                    |

## ZUB SLICER NO16-35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 寸法と重量

|      |        |         |             |
|------|--------|---------|-------------|
| 幅    | 115 mm | 幅 (インチ) | 4.5275 inch |
| 正味重量 | 3 g    |         |             |

## 環境製品コンプライアンス

|            |                |
|------------|----------------|
| RoHS 対応状況  | 準拠             |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |

## 被覆剥き工具

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 導体断面、最大 | 0 mm <sup>2</sup> |
|---------|-------------------|

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002109    | ETIM 9.0    | EC002109    |
| ETIM 10.0   | EC002109    | ECLASS 14.0 | 21-04-37-06 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-37-06 |             |             |