


## AIE MULTI-STRIPAX AWG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- ・特殊絶縁材使用の細線仕様の高強度導体対応
- ・工業用の高品質被覆剥き (航空機産業の要求事項に準拠)
- ・特殊な刃の形状は、特殊種別の絶縁材および導体構成の被覆剥きが可能
- ・エンドストップを介した被覆剥き長さ調整
- ・交換可能な絶縁ユニットによる高い汎用性
- ・被覆剥きの成果は正確に何度も繰り返し再現されます
- ・導体への損傷無し
- ・堅固な形状による、長期間にわたって信頼性の高いツール
- ・統合切断機能

## 一般注文データ

バージョン	Insert
注文番号	<a href="#">9202280000</a>
種別	AIE MULTI-STRIPAX AWG
GTIN (EAN)	4032248486236
数量	1 items

## AIE MULTI-STRIPAX AWG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技術データ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 寸法と重量

深さ	30 mm	奥行き (インチ)	1.1811 inch
高さ	3 mm	高さ (インチ)	0.1181 inch
幅	41 mm	幅 (インチ)	1.6142 inch
長さ	41 mm	長さ (インチ)	1.6142 inch
正味重量	73.04 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## 技術データ

項目説明	AWG用剥離ユニット 26-16
------	------------------

## 被覆剥き工具

使用可能なケーブル	PTFEおよびPVC付きAWG 導体
-----------	-----------------------

## 分類

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		