

PRO CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



工房や工場では、よく整理されたツールセットが好まれます。よく整理されたツールセットは、準備を最小限に抑えることができ、コスト削減につながります。ユーザーメリットと機能性に優れた製品を組み合わせる際に、ワイドミュラーはそうした知見を活かしています。ワイドミュラーの、各ワイヤエンドフェールール切断、被覆剥き、および圧着対応の圧着セットは、ユーザーに実用的なツールキットを提供します。

一般注文データ

バージョン	Tool case with contents
注文番号	9202460000
種別	PRO CASE PREMIUM
GTIN (EAN)	4032248493425
数量	1 items
パッケージ	ケース

PRO CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	170 mm	奥行き (インチ)	6.6929 inch
高さ	400 mm	高さ (インチ)	15.748 inch
幅	480 mm	幅 (インチ)	18.8976 inch
正味重量	6179 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

技術データ

項目説明	ツールケース
------	--------

品揃え

パッケージ	ケース
-------	-----


分類

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		

PRO CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面



PRO CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

空



工房や工場では、よく整理されたツールセットが好まれます。よく整理されたツールセットは、準備を最小限に抑えることができ、コスト削減につながります。ユーザーメリットと機能性に優れた製品を組み合わせる際に、ワイドミュラーはそうした知見を活かしています。ワイドミュラーの、各ワイヤエンドフェールール切断、被覆剥き、および圧着対応の圧着セットは、ユーザーに実用的なツールキットを提供します。

一般注文データ

種別	PRO CASE LEER	バージョン
注文番号	9202470000	Assortment box
GTIN (EAN)	4032248495788	
数量	1 ST	

ツール



PVC 製ケーブル対応シーストリッパー

一般注文データ

種別	AM 25	バージョン
注文番号	9001540000	ツール, シーストリッパー
GTIN (EAN)	4008190138271	
数量	1 ST	

カットツール



最大外径 8 mm、12 mm、14 mm、22 mm の導体対応カットツール。特殊形状の刃を使用すると、銅およびアルミニウム製の導体を、最小限の物理的な労力とピンチ不使用で切断できます。また切断工具(KT 8 ~ KT 22)には、EN/IEC 60900 に準拠した最大 1,000 V までの VDE および GS でテスト済みの保護絶縁材も付属します。

一般注文データ

種別	KT 8	バージョン
注文番号	9002650000	カットツール, 片手操作の切削工具
GTIN (EAN)	4008190020163	
数量	1 ST	

PRO CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ツール



- 自動調整を使用したシールド除去ツール
- 細線仕様導体および固定式導体対応
- 機械・プラントエンジニアリング、鉄道・軌道、風力エネルギー、ロボットテクノロジー、防爆、および海洋・オフショア・造船などの分野に最適です
- エンドストップを介した被覆剥き長さ調整
- 被覆剥き後のクランプダイの自動開閉
- 個別導体のファンアウト無し
- さまざまな絶縁材の厚さに調整可能
- 特別な調整無しで、2つのプロセスで2本の絶縁ケーブルを使用
- 自動調整断路装置にあそびのゆとり無し
- 長い耐用期間
- 最適な人間工学的デザイン

一般注文データ

種別	STRIPAX	バージョン
注文番号	9005000000	ツール、ストリッピングおよび切削工具
GTIN (EAN)	4008190072506	
数量	1 ST	

クリンプツール



プラスチックカラーを使用時と不使用時の、フェルール対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

一般注文データ

種別	PZ 6 ROTO L	バージョン
注文番号	1444050000	プレスツール、ワイヤ端フェルール用圧着ツール、0.14mm ² 、6mm ² 、ト
GTIN (EAN)	4050118248593	ラビーズクリンプ
数量	1 ST	

プラスチックカラー付属フェルール端子のアソートメント



プラスチックカラー付属フェルール端子ボックス：

- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

PRO CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別	H-BOX 0,5-2,5QMM DIN	バージョン
注文番号	9025430000	フェルールの品揃え, 箱, カラーコード: DIN
GTIN (EAN)	4008190337162	
数量	1 ST	

ツール



PVC 製ケーブル対応シーストリッパー

一般注文データ

種別	AM 12	バージョン
注文番号	9030060000	ツール, シーストリッパー
GTIN (EAN)	4008190337827	
数量	1 ST	

LCD ディスプレイ搭載



電圧テスターの主要機能は、電圧の有無の確認です。2極電圧テスターは、業務保護規制要件を満たす唯一の認承取得済み検査機器です。

- LCD ディスプレイ搭載
- VDE 規格準拠、
- 高ピーク電圧強度
- あらゆるアプリケーションに最適なテスター

一般注文データ

種別	VT DIGI PRO	バージョン
注文番号	9918870000	テストツール, 2極電圧テスター
GTIN (EAN)	4032248405756	
数量	1 ST	

PRO CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

LED ディスプレイ搭載



電圧テスターの主要機能は、電圧の有無の確認です。2極電圧テスターは、業務保護規制要件を満たす唯一の認取得済み検査機器です。

- LED 表示搭載
- VDE 規格準拠
- 高ピーク電圧強度
- あらゆるアプリケーションに最適なテスター

一般注文データ

種別	VT COMBI PRO	バージョン
注文番号	9918860000	テストツール, 2極電圧テスター
GTIN (EAN)	4032248405749	
数量	1 ST	

ツール



- 直径 8 ~ 13 mm の湿気が多い場所でのケーブル被覆剥きに対応、例：NYM ケーブル、3 x 1.5 mm ~ 5 x 2.5 mm
- カット深度を設定する必要無し
- 接続箱と分電器ボックスの作業に最適

一般注文データ

種別	STRIPPER ROUND TOP	バージョン
注文番号	9918050000	Sheathing strippers
GTIN (EAN)	4032248359165	
数量	1 ST	

VDE絶縁テレフォンプライヤ



ライブ電圧を扱う場合は、特別なガイドラインに従い、特殊ツール - この使用目的のために特別に製造され、検査を受けたツール - を使用する必要があります。ワイドミュラーは、国内および国際試験基準に準拠したすべてのペンチのラインアップを提供しています。DIN EN 60900 準拠の製造および検査がすべてのペンチに対して実施されます。ペンチは手の形状に沿うよう、人間工学的に設計され、把持の位置取りが改善されます。指同士を押し付けないことで、操作時の疲労を軽減します。

一般注文データ

種別	FRZ S 160	バージョン
注文番号	9046370000	Pliers
GTIN (EAN)	4032248357673	
数量	1 ST	

PRO CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

VDE 絶縁細線用電工ペンチ



ライブ電圧を扱う場合は、特別なガイドラインに従い、特殊ツール-この使用目的のために特別に製造され、検査を受けたツール-を使用する必要があります。ワイドミュラーは、国内および国際試験基準に準拠したすべてのペンチのラインアップを提供しています。DIN EN 60900 準拠の製造および検査がすべてのペンチに対して実施されます。ペンチは手の形状に沿うよう、人間工学的に設計され、把持の位置取りが改善されます。指同士を押し付けないことで、操作時の疲労を軽減します。

一般注文データ

種別	SE HD 180	バージョン
注文番号	9046330000	Diagonal-cutting pliers
GTIN (EAN)	4032248357635	
数量	1 ST	

VDE 絶縁コンビネーションペンチ



ライブ電圧を扱う場合は、特別なガイドラインに従い、特殊ツール-この使用目的のために特別に製造され、検査を受けたツール-を使用する必要があります。ワイドミュラーは、国内および国際試験基準に準拠したすべてのペンチのラインアップを提供しています。DIN EN 60900 準拠の製造および検査がすべてのペンチに対して実施されます。ペンチは手の形状に沿うよう、人間工学的に設計され、把持の位置取りが改善されます。指同士を押し付けないことで、操作時の疲労を軽減します。

一般注文データ

種別	KBZ 180	バージョン
注文番号	9046290000	Pliers
GTIN (EAN)	4032248356485	
数量	1 ST	

VDE 絶縁平型および角丸型ペンチ



IEC 900 準拠の 1000V (AC)、1500V (DC) までの保護絶縁。DIN EN 60900

- 高品質特殊ツール鋼使用の落とし鍛造成形
- 人間工学的で滑脱防止 TPE VDE スリーブ 付属の安全ハンドル
- 耐衝撃性、耐熱性、耐寒性、不燃性、カドミウムフリー TPE (熱可塑性エラストマー) 製
- 弾性グリップゾーンおよびハードコア
- 高精度研磨の表面
- 耐腐食性ニッケルクロム電気亜鉛メッキコーティング

一般注文データ

種別	RZ 160	バージョン
注文番号	9046360000	Pliers
GTIN (EAN)	4032248357666	
数量	1 ST	

PRO CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

VDE 絶縁特殊機能ペンチ



ライブ電圧を扱う場合は、特別なガイドラインに従い、特殊ツール-この使用目的のために特別に製造され、検査を受けたツール-を使用する必要があります。ワイドミュラーは、国内および国際試験基準に準拠したすべてのペンチのラインアップを提供しています。DIN EN 60900 準拠の製造および検査がすべてのペンチに対して実施されます。ペンチは手の形状に沿うよう、人間工学的に設計され、把持の位置取りが改善されます。指同士を押し付けないことで、操作時の疲労を軽減します。

一般注文データ

種別	AIZ 160	バージョン	
注文番号	9046440000	バージョン	Pliers
GTIN (EAN)	4032248357772		
数量	1 ST		

キャビネットキー



ネジまたは直接プラグイン機能により、クランプ導体は各配線スペースに固定されます。ワイドミュラーはスクリューねじ込み対応の幅広いツールを提供します。

一般注文データ

種別	CROSS-KEY UNIVERSAL	バージョン	
注文番号	9918130000	バージョン	Universal key
GTIN (EAN)	4032248371112		
数量	1 ST		

ねじ回し / 切断複合ツール「Swifty® CS」



複合型切削 / 被覆剥き工具 Swifty® CS および Swifty® CS セットは、1.5 mm² までの単線と 2.5 mm² までの可撓導体ケーブルの銅線を圧着不要で切断と被覆を行います。

一般注文データ

種別	SWIFTY CS SET	バージョン	
注文番号	9006060000	バージョン	切り込み・ねじ込み工具, 片手操作の切削工具
GTIN (EAN)	4032248257638		
数量	1 ST		

アクセサリ

ソケットレンチセット

アレンレンチは、DIN ISO 2936 L (DIN 911) 準拠の完全硬化の高合金クロムバナジウム鋼製で、表面は高品質に研磨されています。



一般注文データ

種別	SK WSD-S 1,5-10,0	バージョン
注文番号	9008850000	Mounting tool
GTIN (EAN)	4032248266609	
数量	1 ST	
種別	SKS 2,0-8,0 MR	バージョン
注文番号	9008870000	socket wrenches
GTIN (EAN)	4032248266623	
数量	1 ST	

トルクドライバー



効率的で正確な作業を求める場合、正確なトルクの使用が不可欠です。これはまた、高い繰り返し精度も保証します。

人間工学に基づいたグリップと独自の交換可能ビットシステムを備えた新しいワイドミュラートルクスクリュードライバーは、こうした作業に最適です。

- 小型で、特に軽量の形状
- 付属の特殊ツール (提供) でトルク設定するため、意図しない不正な設定はできません。
- トルク範囲適合の人間工学に基づくハンドルサイズ。
- ツールは定期的に検査を受けてID番号が付与され、検証および製品参照により 100 % の品質管理が行われます。
- 設定トルクに達すると「カチッ」という音で明確にわかるので、無駄な締め付けが起こりません。
- 高品質の耐摩耗ツール用鋼材で製造された交換可能な刃。
- すべてのツールは、以下の精度要件を満たします。EN ISO 6798、BS EN 26789、ASME B107.14M
- トリガ精度は、設定スケール値の $\pm 6\%$ です。

一般注文データ

種別	DMS MANUELL 0,5-1,7	バージョン
注文番号	9918370000	Torque screwdriver
GTIN (EAN)	4032248388332	
数量	1 ST	

PRO CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

スクリュードライバーセット



VDE 絶縁ドライバーセット、最大1000 V AC および 1500 V DC の通電部品作業対応、DIN EN 60900。IEC 900。各部品は「GS」の安全検査を受けています。完全硬化の高合金クロムバナジウムモリブデン鋼製ブレード、ガンメタル仕上げ。

一般注文データ

種別	SDI SET SLIM S3.5-6.5/P...	バージョン
注文番号	2749580000	取付けツール
GTIN (EAN)	4050118896329	
数量	1 ST	

非絶縁スクリュードライバーセット



ワイドミュラー SoftFinish 一般用途スクリュードライバー、硬化クロムバナジウムモリブデン鋼製ブレード、マットクロム仕上。

一般注文データ

種別	SD SET S2.5-5.5/PH1/2	バージョン
注文番号	2749200000	スクリュードライバーセット
GTIN (EAN)	4050118895506	
数量	1 ST	

ビットアソートメント、E6.3



DIN 3126 の 1 / 4 インチ六角ドライバー、機器直接接続対応 E6.3 型

一般注文データ

種別	BIT-BOX 11	バージョン
注文番号	2748110000	取付けツール
GTIN (EAN)	4050118894493	
数量	1 ST	