

## CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

クリンプセット

## 一般注文データ

バージョン	圧着ツール一式, 圧着工具: PZ 6 Roto/CTI 6, 被覆剥き工具: STRIPAX, クリップ範囲、最小: 0.14, ラーチコード: DIN
注文番号	<a href="#">9202610000</a>
種別	CRIMPSET PZ / CTI
GTIN (EAN)	4032248502776
数量	1 items
パッケージ	プラスチック箱

## CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技術データ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 寸法と重量

深さ	330 mm
高さ	79 mm
幅	413 mm
正味重量	4871.4 g

奥行き (インチ)	12.9921 inch
高さ (インチ)	3.1102 inch
幅 (インチ)	16.2598 inch

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

## 品揃え

クリンプ範囲、最大	6 mm <sup>2</sup>
パッケージ	プラスチック箱
圧着工具	PZ 6 Roto/CTI 6
AEH数	2000 pcs.

クリンプ範囲、最小	0.14 mm <sup>2</sup>
被覆剥き工具	STRIPAX
カラーコード	DIN

## 分類

ETIM 8.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524
ECLASS 15.0	27-40-02-18

ETIM 9.0	EC000524
ECLASS 14.0	27-40-02-18

## CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## ツール



- 自動調整を使用したシールド除去ツール
- 細線仕様導体および固定式導体対応
- 機械・プラントエンジニアリング、鉄道・軌道、風力エネルギー、ロボットテクノロジー、防爆、および海洋・オフショア・造船などの分野に最適です
- エンドストップを介した被覆剥き長さ調整
- 被覆剥き後のクランプダイの自動開閉
- 個別導体のファンアウト無し
- さまざまな絶縁材の厚さに調整可能
- 特別な調整無しで、2つのプロセスで2本の絶縁ケーブルを使用
- 自動調整断路装置にあそびのゆとり無し
- 長い耐用期間
- 最適な人間工学的デザイン

## 一般注文データ

種別	STRIPAX	バージョン
注文番号	<a href="#">9005000000</a>	ツール、ストリッピングおよび切削工具
GTIN (EAN)	4008190072506	
数量	1 ST	

## Crimping tools



- 絶縁コネクタ対応クリンプツール  
ケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シリアルコネクタ、プラグインコネクタ  
 • ラチエットは精密なクリンプを保証します  
 • 操作が不正確な場合のオプション許可  
 • 接点の正確な位置を示す固定具付属。  
 • DIN EN 60352 part 2 準拠テスト済み

## 一般注文データ

種別	CTI 6	バージョン
注文番号	<a href="#">9006120000</a>	プレスツール、接点対応圧着ツール, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , 楕円クリンプ, ダブルクリンプ
GTIN (EAN)	4008190044527	
数量	1 ST	

## クリンプツール



- プラスチックカラーを使用時と不使用時の、フェルール対応クリンプツール  
 • ラチエットは精密なクリンプを保証します  
 • 操作が不正確な場合のオプション許可

## CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 一般注文データ

種別	PZ 6 ROTO L	バージョン
注文番号	<a href="#">1444050000</a>	プレスツール, ワイヤ端フェルール用圧着ツール, 0.14mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , ト
GTIN (EAN)	4050118248593	ラピーズクリンプ
数量	1 ST	

## ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

## 一般注文データ

種別	H0.5/14D W	バージョン
注文番号	<a href="#">9019010000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190120931	
数量	500 ST	
種別	H1.0/14D R	バージョン
注文番号	<a href="#">9019080000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色
GTIN (EAN)	4008190090623	
数量	500 ST	
種別	H2.5/15D BL	バージョン
注文番号	<a href="#">9019160000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 青色
GTIN (EAN)	4008190028732	
数量	500 ST	
種別	H4.0/18D GR	バージョン
注文番号	<a href="#">9019190000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, グレー
GTIN (EAN)	4008190141349	
数量	500 ST	

## 6.0mm導体の公称断面積



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

種別	H6.0/20D GE	バージョン
注文番号	<a href="#">9019220000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190151607	
数量	100 ST	


## CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 丸端子



PVC 製の絶縁リングケーブルコネクタ

- 市販対応形状
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

## 一般注文データ

種別	LIR 6M6 V	バージョン
注文番号	<a href="#">9200250000</a>	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,6 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4032248410071	
数量	100 ST	

## ピンケーブルラグ




PVC または PC/PA 製の絶縁ピンケーブルコネクタ

- 市販仕様
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

## 一般注文データ

種別	LIP 6R14 V	バージョン
注文番号	<a href="#">9200480000</a>	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> ,黄色
GTIN (EAN)	4032248410323	
数量	100 ST	

## 丸端子



PVC 製の絶縁リングケーブルコネクタ

- 市販対応形状
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

## 一般注文データ

種別	LIR 2,5M5 V	バージョン
注文番号	<a href="#">9200180000</a>	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5
GTIN (EAN)	4032248409808	mm <sup>2</sup>
数量	100 ST	

## CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## ケーブルラグスリーブ



## 銅スリーブ付属 PVC 製絶縁タブコネクタスリーブ

- 市販対応形状
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

## 一般注文データ

種別	LIP 2,5F638 R
注文番号	<a href="#">9200560000</a>
GTIN (EAN)	4032248410408
数量	100 ST

バージョン  
ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm<sup>2</sup>,1.5 mm<sup>2</sup> - 2.5 mm<sup>2</sup>,青色

## ピンケーブルラグ



## PVC または PC/PA 製の絶縁ピンケーブルコネクタ

- 市販仕様
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

## 一般注文データ

種別	LIP 1,5R12 V
注文番号	<a href="#">9200460000</a>
GTIN (EAN)	4032248410309
数量	100 ST

バージョン  
ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,0.5 mm<sup>2</sup> - 1.5 mm<sup>2</sup>,赤色

## ジョイントコネクタ



## PVC または PC/PA 製完全絶縁ジョイントコネクタ

- 市販仕様
- はんだ付け無し

## CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


## アクセサリ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 一般注文データ

種別	LIB 6B26 VF	バージョン
注文番号	<a href="#">9200510000</a>	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> ,黄色
GTIN (EAN)	4032248410354	
数量	100 ST	

## 丸端子



PVC 製の絶縁リングケーブルコネクタ

- 市販対応形状
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

## 一般注文データ

種別	LIR 1,5M4 V	バージョン
注文番号	<a href="#">9200090000</a>	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,1.5 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5
GTIN (EAN)	4032248409853	mm <sup>2</sup>
数量	100 ST	

## ケーブルラグスリーブ



銅スリーブ付属 PVC 製絶縁タブコネクタスリーブ

- 市販対応形状
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

## 一般注文データ

種別	LIF 1,5F638 R	バージョン
注文番号	<a href="#">9200540000</a>	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,1.5 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5
GTIN (EAN)	4032248410385	mm <sup>2</sup> ,赤色
数量	100 ST	

## CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## ジョイントコネクタ




PVC または PC/PA 製完全絶縁ジョイントコネクタ

- 市販仕様
- はんだ付け無し

## 一般注文データ

種別	LIB 2,5B25 VF	バージョン
注文番号	<a href="#">9200500000</a>	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> ,青色
GTIN (EAN)	4032248410347	
数量	100 ST	

## 丸端子



PVC 製の絶縁リングケーブルコネクタ

- 市販対応形状
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

## 一般注文データ

種別	LIR 1,5M5 V	バージョン
注文番号	<a href="#">9200100000</a>	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,1.5 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5
GTIN (EAN)	4032248409860	mm <sup>2</sup>
数量	100 ST	

## インサート



- 破損防止機能ポリプロピレン製ケース本体
- 省スペース仕様で、持ち運び可能で整理された収納性
- 2 点の高強度滑り止め付属
- アソートケースやボックスは縦置きで、滑らず安全な積載可能
- インサートによる細分化可能

## 一般注文データ

種別	EINSATZ BA8-PSC 80	バージョン
注文番号	<a href="#">9202310000</a>	インサート一式
GTIN (EAN)	4032248486687	
数量	1 ST	

## CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## ケーブルラグスリーブ



## 銅スリーブ付属 PVC 製絶縁タブコネクタスリーブ

- 市販対応形状
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

## 一般注文データ

種別	LIF 1,5F288 R	バージョン
注文番号	<a href="#">9200520000</a>	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,1.5 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5
GTIN (EAN)	4032248410361	mm <sup>2</sup> ,赤色
数量	100 ST	
種別	LIF 6F638 R	バージョン
注文番号	<a href="#">9200570000</a>	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,6 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> ,黄
GTIN (EAN)	4032248410415	色
数量	100 ST	

## ジョイントコネクタ



## PVC または PC/PA 製完全絶縁ジョイントコネクタ

- 市販仕様
- はんだ付け無し

## 一般注文データ

種別	LIB 1,5B25 VF	バージョン
注文番号	<a href="#">9200490000</a>	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> ,赤色
GTIN (EAN)	4032248410330	
数量	100 ST	

## ケース



- 破損防止機能ポリプロピレン製ケース本体
- 省スペース仕様で、持ち運び可能で整理された収納性
- 2 点の高強度滑り止め付属
- アソートケースやボックスは縦置きで、滑らず安全な積載可能
- インサートによる細分化可能

**CRIMPSET PZ / CTI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**アクセサリ**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**一般注文データ**

種別	KOFFER PSC80 PC	バージョン
注文番号	<a href="#">9202330000</a>	ツール, 空のボックス/ケース
GTIN (EAN)	4032248486700	
数量	1 ST	