

## CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



クリンプセット

## 一般注文データ

バージョン	アソートメントボックス, カラーコード: DIN
注文番号	<a href="#">9202640000</a>
種別	CRIMP-SET KONTAKTE
GTIN (EAN)	4032248503322
数量	1 items
パッケージ	プラスチック箱

## CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	330 mm	奥行き (インチ)	12.9921 inch
高さ	57 mm	高さ (インチ)	2.2441 inch
幅	413 mm	幅 (インチ)	16.2598 inch
正味重量	3050.96 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

## 技術データ

項目説明	絶縁コネクタ付き圧着セット 接点とプラスチック製カラー付きワイヤエンドフェルール
------	---

## 品揃え

パッケージ	プラスチック箱	カラーコード	DIN
AEH数	2000 pcs.		

## 分類

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

## CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

## 一般注文データ

種別	H0,5/14D W	バージョン
注文番号	<a href="#">9019010000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190120931	
数量	500 ST	
種別	H0,75/14D GR	バージョン
注文番号	<a href="#">9019040000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, グレー
GTIN (EAN)	4008190099077	
数量	500 ST	
種別	H1,0/14D R	バージョン
注文番号	<a href="#">9019080000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色
GTIN (EAN)	4008190090623	
数量	500 ST	
種別	H1,5/14D SW	バージョン
注文番号	<a href="#">9019120000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黒色
GTIN (EAN)	4008190153793	
数量	500 ST	
種別	H2,5/15D BL	バージョン
注文番号	<a href="#">9019160000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 青色
GTIN (EAN)	4008190028732	
数量	500 ST	
種別	H4,0/18D GR	バージョン
注文番号	<a href="#">9019190000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, グレー
GTIN (EAN)	4008190141349	
数量	500 ST	

## 6.0mm導体の公称断面積



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 一般注文データ

種別	H6.0/20D GE	バージョン	
注文番号	<a href="#">9019220000</a>	ワイヤ終端フェルルル, 標準, 14 mm, 12 mm, 黄色	
GTIN (EAN)	4008190151607		
数量	100 ST		

## 丸端子



PVC 製の絶縁リングケーブルコネクタ

- 市販対応形状
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

## 一般注文データ

種別	LIR 6M6 V	バージョン	
注文番号	<a href="#">9200250000</a>	ケーブルラグ, 終端, 絶縁ケーブルコネクタ, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4032248410071		
数量	100 ST		

## インサート



- 破損防止機能ポリプロピレン製ケース本体
- 省スペース仕様で、持ち運び可能で整理された収納性
- 2点の高強度滑り止め付属
- アソートケースやボックスは縦置きで、滑らず安全な積載可能
- インサートによる細分化可能

## 一般注文データ

種別	EINSATZ A8-1 CL55	バージョン	
注文番号	<a href="#">9028460000</a>	インサート一式	
GTIN (EAN)	4032248310029		
数量	100 ST		
種別	EINSATZ A7-1 CL55	バージョン	
注文番号	<a href="#">9028450000</a>	インサート一式	
GTIN (EAN)	4032248310012		
数量	1 ST		

## CRIMP-SET KONTAKTE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ピンケーブルラグ




PVC または PC/PA 製の絶縁ピンケーブルコネクタ

- 市販仕様
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

## 一般注文データ

種別	LIP 6R14 V	バージョン
注文番号	<a href="#">9200480000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , 黄色
GTIN (EAN)	4032248410323	
数量	100 ST	

## 丸端子



PVC 製の絶縁リングケーブルコネクタ

- 市販対応形状
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

## 一般注文データ

種別	LIR 2,5M5 V	バージョン
注文番号	<a href="#">9200180000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4032248409808	
数量	100 ST	

## ケーブルラグスリーブ



銅スリーブ付属 PVC 製絶縁タブコネクタスリーブ

- 市販対応形状
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

## 一般注文データ

種別	LIF 2,5F638 R	バージョン
注文番号	<a href="#">9200560000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> , 青色
GTIN (EAN)	4032248410408	
数量	100 ST	

## CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ピンケーブルラグ



- PVC または PC/PA 製の絶縁ピンケーブルコネクタ
- 市販仕様
  - はんだ付け無し
  - 円錐型エントリーファンネル

## 一般注文データ

種別	LIP 1,5R12 V	バージョン
注文番号	<a href="#">9200460000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> , 赤色
GTIN (EAN)	4032248410309	
数量	100 ST	
種別	LIP 2,5R12 V	バージョン
注文番号	<a href="#">9200470000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> , 青色
GTIN (EAN)	4032248410316	
数量	100 ST	

## ジョイントコネクタ




- PVC または PC/PA 製完全絶縁ジョイントコネクタ
- 市販仕様
  - はんだ付け無し

## 一般注文データ

種別	LIB 6B26 VF	バージョン
注文番号	<a href="#">9200510000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , 黄色
GTIN (EAN)	4032248410354	
数量	100 ST	

## 丸端子



- PVC 製の絶縁リングケーブルコネクタ
- 市販対応形状
  - はんだ付け無し
  - 円錐型エントリーファンネル

## CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 一般注文データ

種別	LIR 1,5M4 V	バージョン	
注文番号	<a href="#">9200090000</a>	ケーブルラグ、終端絶縁ケーブルコネクタ, 1.5 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5	
GTIN (EAN)	4032248409853	mm <sup>2</sup>	
数量	100 ST		

## ケース



- 破損防止機能ポリプロピレン製ケース本体
- 省スペース仕様で、持ち運び可能で整理された収納性
- 2点の高強度滑り止め付属
- アソートケースやボックスは縦置きで、滑らず安全な積載可能
- インサートによる細分化可能

## 一般注文データ

種別	KOFFER CARRY LITE 55	バージョン	
注文番号	<a href="#">9202000000</a>	ツール, 空のボックス/ケース	
GTIN (EAN)	4032248481231		
数量	1 ST		

## ケーブルラグスリーブ



- 銅スリーブ付属 PVC 製絶縁タブコネクタスリーブ
- 市販対応形状
  - はんだ付け無し
  - 円錐型エントリーファンネル

## 一般注文データ

種別	LIF 1,5F638 R	バージョン	
注文番号	<a href="#">9200540000</a>	ケーブルラグ、終端絶縁ケーブルコネクタ, 1.5 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5	
GTIN (EAN)	4032248410385	mm <sup>2</sup> , 赤色	
数量	100 ST		

## CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ジョイントコネクタ




PVC または PC/PA 製完全絶縁ジョイントコネクタ  
 • 市販仕様  
 • はんだ付け無し

## 一般注文データ

種別	LIB 2,5B25 VF	バージョン	
注文番号	<a href="#">9200500000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> , 青色	
GTIN (EAN)	4032248410347		
数量	100 ST		

## 丸端子



PVC 製の絶縁リングケーブルコネクタ  
 • 市販対応形状  
 • はんだ付け無し  
 • 円錐型エントリーファンネル

## 一般注文データ

種別	LIR 1,5M5 V	バージョン	
注文番号	<a href="#">9200100000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 1.5 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4032248409860		
数量	100 ST		

## ケーブルラグスリーブ



銅スリーブ付属 PVC 製絶縁タブコネクタスリーブ  
 • 市販対応形状  
 • はんだ付け無し  
 • 円錐型エントリーファンネル

## 一般注文データ

種別	LIF 1,5F288 R	バージョン	
注文番号	<a href="#">9200520000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 1.5 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> , 赤色	
GTIN (EAN)	4032248410361		
数量	100 ST		

## CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	LIF 6F638 R	バージョン
注文番号	<a href="#">9200570000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,6 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> ,黄色
GTIN (EAN)	4032248410415	
数量	100 ST	

## ジョイントコネクタ



PVC または PC/PA 製完全絶縁ジョイントコネクタ

- 市販仕様
- はんだ付け無し

## 一般注文データ

種別	LIB 1,5B25 VF	バージョン
注文番号	<a href="#">9200490000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> ,赤色
GTIN (EAN)	4032248410330	
数量	100 ST	