ERTE MEHA SPX P



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



接続されたフェルール端子ストリップの切断、被覆剝 き、およびクリンプツール

- ・カット
- ・被覆剥き
- ・クリンプ
- フェルール端子の自動送り
- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 効率性:ケーブル作業に必要なツールはひとつだけなので、大幅な時間短縮が可能です
- ワイドミュラーの各 50 本のワイヤー端フェルールが連結されたストリップのみを加工することができます。 リールにワイヤ端フェルールを使用すると、破損につながる可能性があります。

一般注文データ

バージョン	Cutter holder
注文番号	<u>9202680000</u>
種別	ERTE MEHA SPX P
GTIN (EAN)	4050118035087
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1

ERTE MEHA SPX P



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	21 mm	奥行き(インチ)	0.8268 inch
高さ	26 mm	高さ(インチ)	1.0236 inch
幅	92 mm	幅(インチ)	3.622 inch
長さ	92 mm	 長さ(インチ)	3.622 inch
正味重量	8.3 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし	
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません	

重要なメモ

製品情報	Only for old STRIPAX PLUS version until July 2023	

分類

ETIM 6.0	EC001509	ETIM 7.0	EC001509
ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 9.0	21-04-92-37
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-92-37
ECLASS 11.0	21-04-48-91	ECLASS 12.0	21-04-48-91
ECLASS 13.0	21-04-48-91	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		

カタログステータス / 図面 2