

ERTE MEHA SPX P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



接続されたフェルール端子ストリップの切断、被覆剥き、およびクリンプツール

- カット
- 被覆剥き
- クリンプ
- フェルール端子の自動送り
- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 効率性：ケーブル作業に必要なツールはひとつだけなので、大幅な時間短縮が可能です
- ワイドミューラーの各 50 本のワイヤー端フェルールが連結されたストリップのみを加工することができます。
リールにワイヤ端フェルールを使用すると、破損につながる可能性があります。

一般注文データ

バージョン	Cutter holder
注文番号	9202680000
種別	ERTE MEHA SPX P
GTIN (EAN)	4050118035087
数量	1 items

ERTE MEHA SPX P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	21 mm	奥行き (インチ)	0.8268 inch
高さ	26 mm	高さ (インチ)	1.0236 inch
幅	92 mm	幅 (インチ)	3.622 inch
長さ	92 mm	長さ (インチ)	3.622 inch
正味重量	8.3 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

重要なメモ

製品情報	Only for old STRIPAX PLUS version until July 2023
------	---

分類

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		