

**TT 8 RS MP 8****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

モジュール式プラグインコネクタシステム WE および  
DEC 対応クリンプツール

- ・ラチェットは精密なクリンプを保証します
- ・操作が不正確な場合のオプション許可
- ・単体のツールに 3 種の機能

**一般注文データ**

バージョン	プレスツール, 接点対応圧着ツール
注文番号	<a href="#">9202800000</a>
種別	TT 8 RS MP 8
GTIN (EAN)	4032248512072
数量	1 items

**TT 8 RS MP 8**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****寸法と重量**

幅	255 mm	幅 (インチ)	10.0394 inch
正味重量	1168 g		

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

**技術データ**

項目説明	8極シールドRJ45プラグ用 バージョン 押さえ具	機械式、交換可能なインサートなし
------	------------------------------	------------------

**ツールデータクリンピング**

フェルール断面積、最大.	0.25 mm <sup>2</sup>	フェルール断面積、最小.	0.1 mm <sup>2</sup>
--------------	----------------------	--------------	---------------------

**接点の説明**

極数	8	接点タイプ	シールドされたモジュラープラグコネクタ
導体直径、最大. AWG	AWG 24	導体横断面、最小. AWG	AWG 27

**分類**

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

**TT 8 RS MP 8**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

使用例

