H0,75/19S ZH W



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







• ポリプロピレン製円錐型ケーブル取り入れ口ファンネル

• 最大 105 °C の耐熱性

0.5 ~ 10.0 mm² (AAWG 20-7)

の導体対応材質: E-Cu、亜鉛メッキ 寸法公差は DIN 46228 項に準拠。4

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェ ルール, 15 mm, 12 mm, 白色
注文番号	9202820000
種別	H0,75/19S ZH W
GTIN (EAN)	4032248515769
数量	500 items
パッケージ	弛緩

カタログステータス / 図面 1

H0,75/19S ZH W



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

三川

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	<u>UL ウェブサイト</u>
証明書番号 (UR)	E354986

寸法と重量

正味重量 0.15 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
ווטווט אַיַאויטון נאַ אַנוווטון	十波(元宗なり)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明	ツインワイヤエンドフェ	バージョン	ツインワイヤエンドフェ
	ルール、白		ルール

ワイヤエンドフェルール

接点面直径 (D1)	1.7 mm	接点面長さ (L2)	12 mm
留め輪幅 (B)	3 mm	 留め輪高さ (A)	5.5 mm
プラスチックカラー厚 (S2)	0.3 mm	L1 (mm)	19.00 mm
導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 18	 金属製スリーブ厚み (S1)	0.15 mm
被覆剥き長さ	15 mm	 導体断面	0.75 mm ²
カラーコード	Weidmueller		

分類

ETIM 6.0	EC00005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01
ECLASS 13.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

カタログステータス / 図面 2



H0,75/19S ZH W



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

図面

