



- マルチパックバッグ
- ワイドミュラーカラーコード

## 一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 18 mm, 14.5 mm, 黒色
注文番号	<a href="#">9202870000</a>
種別	H1,5/24 XS SW
GTIN (EAN)	4032248517947
数量	100 items
パッケージ	弛緩

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

正味重量 0.26 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術データ

項目説明 短絡防止・地絡防止ライ  
ン用ワイヤエンドフェール  
ル、黒色 バージョン 標準

## ワイヤエンドフェール

接点面直径 (D1)	1.8 mm	接点面長さ (L2)	14.5 mm
カラー直径 (D2)	7 mm	プラスチックカラー厚 (S2)	0.3 mm
L1 (mm)	24.00 mm	導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 16
金属製スリーブ厚み (S1)	0.15 mm	被覆剥き長さ	18 mm
導体断面	1.5 mm <sup>2</sup>	カラーコード	Weidmueller

## 分類

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

図面

図面

