

**H2,5/24 XS BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード

**一般注文データ**

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 18 mm, 14.5 mm, 青色
注文番号	<a href="#">9202880000</a>
種別	H2,5/24 XS BL
GTIN (EAN)	4032248517954
数量	100 items
パッケージ	弛緩

**H2,5/24 XS BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**技術データ**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**承認**

RoHS	適合
------	----

**寸法と重量**

正味重量	0.3 g
------	-------

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠(免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

**技術データ**

項目説明	短絡防止・地絡防止ライ ン用ワイヤエンドフェル ル、青色	バージョン	標準
------	------------------------------------	-------	----

**ワイヤエンドフェルル**

接点面直径 (D1)	2.3 mm	接点面長さ (L2)	14.5 mm
カラー直径 (D2)	7.9 mm	プラスチックカラー厚 (S2)	0.3 mm
L1 (mm)	24.00 mm	導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 14
金属製スリーブ厚み (S1)	0.15 mm	被覆剥き長さ	18 mm
導体断面	2.5 mm <sup>2</sup>	カラーコード	Weidmüller

**分類**

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**H2,5/24 XS BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

図面

