



- ポリ袋バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 18 mm, 14.5 mm, 青色
注文番号	9202880000
種別	H2,5/24 XS BL
GTIN (EAN)	4032248517954
数量	100 items
パッケージ	弛緩

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 0.3 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明	短絡防止・地絡防止ライ ン用ワイヤエンドフェール ル、青色	バージョン	標準
------	-------------------------------------	-------	----

ワイヤエンドフェール

接点面直径 (D1)	2.3 mm	接点面長さ (L2)	14.5 mm
カラー直径 (D2)	7.9 mm	プラスチックカラー厚 (S2)	0.3 mm
L1 (mm)	24.00 mm	導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 14
金属製スリーブ厚み (S1)	0.15 mm	被覆剥き長さ	18 mm
導体断面	2.5 mm ²	カラーコード	Weidmueller

分類

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

図面

図面

