


**ERME MULTI-STRIPAX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- ・特殊絶縁材使用の細線仕様の高強度導体対応
- ・工業用の高品質被覆剥き(航空機産業の要求事項に準拠)
- ・特殊な刃の形状は、特殊種別の絶縁材および導体構成の被覆剥きが可能
- ・エンドストップを介した被覆剥き長さ調整
- ・交換可能な絶縁ユニットによる高い汎用性
- ・被覆剥きの成果は正確に何度も繰り返し再現されます
- ・導体への損傷無し
- ・堅固な形状による、長期間にわたって信頼性の高いツール
- ・統合切断機能

**一般注文データ**

バージョン	Spare cutting blade
注文番号	<a href="#">9203070000</a>
種別	ERME MULTI-STRIPAX
GTIN (EAN)	4032248538096
数量	1 items

**ERME MULTI-STRIPAX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**技術データ**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**寸法と重量**

高さ	85 mm
幅	250 mm
長さ	85 mm
正味重量	11 g

高さ (インチ)	3.3464 inch
幅 (インチ)	9.8425 inch
長さ (インチ)	3.3464 inch

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3

**技術データ**

項目説明	Multi-Stripaxスペアカッター
------	----------------------

**被覆剥き工具**

最大切断能力、固定式	2.5 mm <sup>2</sup>
最大切断容量、リボン	10.2 mm x 4 mm

最大切断能力、細径撲線	6 mm <sup>2</sup>
-------------	-------------------

**分類**

ETIM 8.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509
ECLASS 15.0	21-04-48-91

ETIM 9.0	EC001509
ECLASS 14.0	21-04-48-91