

CA 100/6,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- 自動被覆剥きおよびクランプ対応
- 時間節約および効率的な処理
- 各断面積範囲に容易に調整可能
- ひとつの作業プロセスでの被覆剥離きおよびクランプ
- 他のメーカーのスリーブや接点の加工により、機械の故障や欠陥が生じる可能性があります。

一般注文データ

バージョン	自動機器, 自動ストリッパーとクランパー
注文番号	9203520000
種別	CA 100/6,0
GTIN (EAN)	403224854799
数量	1 items

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	400 mm	奥行き (インチ)	15.748 inch
高さ	460 mm	高さ (インチ)	18.1102 inch
幅	530 mm	幅 (インチ)	20.8661 inch
正味重量	49000 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c, 7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1

PW65メンテナンス - 自動被覆剥き/圧着

被覆剥き範囲	カラー付き 6.0 mm ² 線端 フェルール専用	ドライブ	電空
パルス時間	約1.5 s	クリンプ	台形
クリンプ長さ	12 - 18 mm	消耗品	ルーズケーブルラグ, プラスチックカラー付属の有無
圧縮空気接続	5 bar	電氣的接続	100-240 V / 50/65 Hz

分類

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		