

CA 100/6,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- ・自動被覆剥きおよびクリンプ対応
- ・時間節約および効率的な処理
- ・各断面積範囲に容易に調整可能
- ・ひとつの作業プロセスでの被覆剥離きおよびクリンプ
- ・他のメーカーのスリーブや接点の加工により、機械の故障や欠陥が生じる可能性があります。

一般注文データ

バージョン	自動機器, 自動ストリッパーとクリンパー
注文番号	9203520000
種別	CA 100/6,0
GTIN (EAN)	4032248554799
数量	1 items

CA 100/6,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	400 mm	奥行き (インチ)	15.748 inch
高さ	460 mm	高さ (インチ)	18.1102 inch
幅	530 mm	幅 (インチ)	20.8661 inch
正味重量	49000 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
-----------	-----------

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)
6c, 7a, 7cl

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

PW65メンテナンス - 自動被覆剥き/圧着

被覆剥き範囲	カラー付き 6.0 mm ² 線端 フェルール専用	ドライブ	電空
パルス時間	約1.5 s	クリンプ	台形
クリンプ長さ	12 - 18 mm	消耗品	ルーズケーブルラグ, プラ スチック カラー付属の有無
圧縮空気接続	5 bar	電気的接続	100-240 V / 50/65 Hz

分類

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 9.0	17-13-01-01
ECLASS 9.1	17-13-01-01	ECLASS 10.0	17-13-01-01
ECLASS 11.0	17-13-01-01	ECLASS 12.0	17-13-01-01
ECLASS 13.0	17-13-01-01	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		