


**AIE MULTI-SPX 0.75-4<sup>2</sup>SL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- ・特殊絶縁材使用の細線仕様の高強度導体対応
- ・工業用の高品質被覆剥き(航空機産業の要求事項に準拠)
- ・特殊な刃の形状は、特殊種別の絶縁材および導体構成の被覆剥きが可能
- ・エンドストップを介した被覆剥き長さ調整
- ・交換可能な絶縁ユニットによる高い汎用性
- ・被覆剥きの成果は正確に何度も繰り返し再現されます
- ・導体への損傷無し
- ・堅固な形状による、長期間にわたって信頼性の高いツール
- ・統合切断機能

**一般注文データ**

バージョン	Insert
注文番号	<a href="#">9203730000</a>
種別	AIE MULTI-SPX 0.75-4 <sup>2</sup> SL
GTIN (EAN)	4032248576449
数量	1 items

**AIE MULTI-SPX 0.75-4<sup>2</sup>SL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****寸法と重量**

深さ	30 mm	奥行き (インチ)	1.1811 inch
高さ	3 mm	高さ (インチ)	0.1181 inch
幅	41 mm	幅 (インチ)	1.6142 inch
長さ	41 mm	長さ (インチ)	1.6142 inch
正味重量	81 g		

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

**技術データ**

項目説明	ノンハロゲン絶縁ケーブル 用剥離ユニット (0.75 ~ 4.0mm <sup>2</sup> )
------	---

**被覆剥き工具**

使用可能なケーブル	ハロゲンフリー, シリコーン, テフロン
-----------	----------------------

**分類**

ETIM 6.0	EC001509	ETIM 7.0	EC001509
ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 9.0	21-04-92-37
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-92-37
ECLASS 11.0	21-04-48-91	ECLASS 12.0	21-04-48-91
ECLASS 13.0	21-04-48-91	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		