

COMBI CHECK 2MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図に類似



電圧テスターの主要機能は、電圧の有無の確認です。2極電圧テスターは、業務保護規制要件を満たす唯一の認承取得済み検査機器です。

- LED表示搭載
- VDE規格準拠
- 高ピーク電圧強度
- あらゆるアプリケーションに最適なテスター

一般注文データ

バージョン	テストツール, 2極電圧テスタタイプ1156
注文番号	9204230000
種別	COMBI CHECK 2MM
GTIN (EAN)	4032248616497
数量	1 items
配送ステータス	中止
利用可能期限	2021-01-31T00:00:00+01:00
代替製品	VT COMBI PRO

COMBI CHECK 2MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 204 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c, 7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1

技術データ

項目説明 690 V/100 Hz LED以下の
電圧テスト

装置の測定および試験

測定範囲カテゴリー	CAT III - 690V/ CAT IV - 400V	定格電圧、最大	AC/DC690 V
定格電圧、最小	6 V	AC 電圧測定範囲	6 ~ 690 V
DC 電圧測定範囲	690 V	作動温度、最大	45 °C
作動温度、最小	-15 °C	直流電圧表示	6、12、24、50、120、230、400、690 V
AC 電圧表示	6、12、24、50、120、230、400、690 V	周波数範囲、最大	100 Hz
周波数範囲、最小	0 Hz	ディスプレイ	LED
保護度合い	IP65	バッテリータイプ	1.5 VタイプAAAバッテリー
連続性試験	該当 - 視覚要素+聴覚要素	絶縁試験	6 kV
ピーク耐電圧	8 kV		

分類

ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ETIM 10.0	EC000494	ECLASS 14.0	27-20-03-08
ECLASS 15.0	27-20-03-08		