

## MEKA WS CST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 図に類似



- 直径 2.5 ~ 8 mm の同軸ケーブルおよび丸型 (シールド仕様) データケーブル
- 一度の操作による 1 段階、2 段階、3 段階の被覆剥き

## 一般注文データ

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| バージョン      | アクセサリ, シーストリッパーの付属品        |
| 注文番号       | <a href="#">9204340000</a> |
| 種別         | MEKA WS CST                |
| GTIN (EAN) | 4032248653058              |
| 数量         | 1 items                    |
| 配送ステータス    | この記事は今後ご利用いただけなくなります。      |
| 最終注文日      | 2025-11-29T00:00:00+01:00  |

## 技術データ

## 寸法と重量

|      |       |          |             |
|------|-------|----------|-------------|
| 幅    | 30 mm | 幅 (インチ)  | 1.1811 inch |
| 長さ   | 30 mm | 長さ (インチ) | 1.1811 inch |
| 正味重量 | 5 g   |          |             |

## 環境製品コンプライアンス

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| RoHS 対応状況  | 影響なし                                 |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0 |

## 技術データ

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 項目説明 | CST 2段長8.6 mm用ブ<br>レードカートリッジ |
|------|------------------------------|

## 被覆剥き工具

|   |    |           |        |
|---|----|-----------|--------|
| 色 | 白色 | 被覆剥きサイズ B | 8.6 mm |
|---|----|-----------|--------|

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001509    | ETIM 9.0    | EC001509    |
| ETIM 10.0   | EC001509    | ECLASS 14.0 | 21-04-48-91 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-48-91 |             |             |