KOHS 9.5+19



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



ワイドミュラーのパンチ加工ツール - 電気キャビネットのカットアウトを行う際に必要な最初の選択肢。

- PG ケーブルグランド
- M ケーブルグランド
- 特殊ケーブルグランド

一般注文データ

バージョン	Sheet holes
注文番号	<u>9205000000</u>
種別	KOHS 9.5+19
GTIN (EAN)	4032248694235
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1



KOHS 9.5+19



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

_	_ ~		_	
╗	`Ŧ.	بر	画	〓
- 1	74	_	=	垂

1/A-TT					
			<u>'</u>		
直径	9.5 mm	正味重量	81.84 g		
環境製品コンプライアンス	'				
	<u>'</u>				
RoHS 対応状況					
REACH SVHC	Lead 7439-92-1				
SCIP	6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3				
 技術データ	<u> </u>				
1XM) 7 — 9			1		
項目説明	油圧ボルト Ø 9.5 + 19.0				
块白机 奶	加上パルト 9 9.5 + 19.0 mm				
A NET	1		1		
分類			1		
ETIM 6.0	EC002131	ETIM 7.0	EC002691		
ETIM 8.0	EC002691	ETIM 9.0	EC002691		
ETIM 10.0	EC002691	ECLASS 9.0	21-04-50-03		
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-50-03		
ECLASS 11.0	21-04-50-03	ECLASS 12.0	21-04-50-03		
ECLASS 13.0	21-04-50-03	ECLASS 14.0	21-04-50-03		
ECLASS 15.0	21-04-50-03				

カタログステータス / 図面 2