

KOBBS 9.5X50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- ・過圧バルブによる過負荷防止
- ・90° 角度付きシリンドヘッド
- ・角度付きヘッドは 360° 回転可能
- ・人間工学に基づいたハンドルが自動的に戻ります
- ・3 分割による、廃棄物による目詰り防止
- ・高強度アルミ製油圧パンチ (約 40 % 軽量化実現)
- ・ステンレススチールプレートを使用すると、耐用期間が大幅に短縮されます

一般注文データ

バージョン	Sheet holes
注文番号	9205030000
種別	KOBBS 9.5X50
GTIN (EAN)	4032248694266
数量	1 items

KOBBS 9.5X50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

寸法と重量

高さ	50 mm	高さ (インチ)	1.9685 inch
直径	9.5 mm	正味重量	63 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3

技術データ

項目説明	軸受付きテンションスク リュー、9.5 x 50.0 mm
------	----------------------------------

分類

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		