

LAN USB TESTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



導電性テスターの完全絶縁のプラスチック製ハウジングは、耐衝撃性および耐破壊性を備えており、それらの機器は過酷な状況でも日常使用に適しています。トーチを内蔵しているため、不具合のあるケーブルを迅速かつ安全に発見することができます。導電性試験の結果は、視覚的あるいは聴覚的に通知できます。

一般注文データ

バージョン	テストツール, データケーブル用導通試験器
注文番号	9205400000
種別	LAN USB TESTER
GTIN (EAN)	4032248732128
数量	1 items

LAN USB TESTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	65 mm	奥行き (インチ)	2.5591 inch
高さ	27 mm	高さ (インチ)	1.063 inch
幅	135 mm	幅 (インチ)	5.3149 inch
正味重量	355 g		

温度

動作温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2bc29d03-0968-4775-8c8f-2ea21fe4c041

技術データ

項目説明 導電性テスター

装置の測定および試験

供給	9Vバッテリー	接続方式	RJ45, USB A, USB B
ディスプレイ	LED	保護度合い	IP44
準拠してテストされ承認された	EN/IEC 61010	ブザー	いいえ
リモートボックス寸法	65 x 28 x 27	テスト可能なケーブル長、最大	1000 m
リモートボックス重量	30 g		

分類

ETIM 8.0	EC002080	ETIM 9.0	EC002080
ETIM 10.0	EC002080	ECLASS 14.0	27-20-11-08
ECLASS 15.0	27-20-11-08		

使用例



LAN USB TESTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

アクセサリ



検査・測定機器対応アクセサリ

一般注文データ

種別	BLOCKBATTERIE 9V	バージョン
注文番号	9004810000	テストツール, バッテリー
GTIN (EAN)	4008190050665	
数量	1 ST	