

CTIN CM 1.6/2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



回転接点对応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示す固定具付属。

一般注文データ

バージョン	プレスツール, 接点对応圧着ツール, 0.14mm ² , 6mm ² , 4インデントクリンプ
注文番号	9205430000
種別	CTIN CM 1.6/2.5
GTIN (EAN)	4032248733446
数量	1 items

CTIN CM 1.6/2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

幅	230 mm	幅 (インチ)	9.0551 inch
正味重量	1175 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012		

技術データ

項目説明	HD、HEとConConcept M10/ M5コンタクト、圧着工具 (0.14 ~ 6 mm ²)	バージョン	機械式、交換可能なイン サートなし
------	--	-------	----------------------

ツールデータクリンピング

フェール断面積、最大	6 mm ²	クリンピングタイプ/プロファイル	4インデントクリンピング
------------	-------------------	------------------	--------------

接点の説明

接点タイプ	回転した接点	導体直径、最大 AWG	AWG 10
導体横断面、最小 AWG	AWG 26	クリンピング範囲、最大	6 mm ²
クリンピング範囲、最小	0.14 mm ²		

分類

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		