

CTIN CM 1.6/2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



回転接点対応クリンプツール

- ・ ラチェットは精密なクリンプを保証します
- ・ 操作が不正確な場合のオプション許可
- ・ 接点の正確な位置を示す固定具付属。

一般注文データ

バージョン	プレスツール, 接点対応圧着ツール, 0.14mm ² , 6mm ² , 4インデントクリンプ
注文番号	9205430000
種別	CTIN CM 1.6/2.5
GTIN (EAN)	4032248733446
数量	1 items

CTIN CM 1.6/2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

幅	230 mm	幅 (インチ)	9.0551 inch
正味重量	1175 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

技術データ

項目説明	HD、HEとConCept M10/ M5コントラクト、圧着工具 (0.14 ~ 6 mm ²)	バージョン	機械式、交換可能なイン サートなし
------	--	-------	----------------------

ツールデータクリンピング

フェルール断面積、最大.	6 mm ²	クリンプタイプ/プロファイル	4インデントクリンプ
--------------	-------------------	----------------	------------

接点の説明

接点タイプ	回転した接点	導体直径、最大. AWG	AWG 10
導体横断面、最小. AWG	AWG 26	クリンプ範囲、最大	6 mm ²
クリンプ範囲、最小	0.14 mm ²		

分類

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		