

## CTIN CM 1.6/2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## 回転接点对応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示す固定具付属。

## 一般注文データ

バージョン	プレスツール, 接点对応圧着ツール, 0.14mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , 4インデントクリンプ
注文番号	<a href="#">9205430000</a>
種別	CTIN CM 1.6/2.5
GTIN (EAN)	4032248733446
数量	1 items

## CTIN CM 1.6/2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

幅	230 mm	幅 (インチ)	9.0551 inch
正味重量	1175 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012		

## 技術データ

項目説明	HD、HEとConConcept M10/ M5コンタクト、圧着工具 (0.14 ~ 6 mm <sup>2</sup> )	バージョン	機械式、交換可能なイン サートなし
------	--	-------	----------------------

## ツールデータクリンピング

フェール断面積、最大	6 mm <sup>2</sup>	クリンブタイプ/プロファイル	4インデントクリンブ
------------	-------------------	----------------	------------

## 接点の説明

接点タイプ	回転した接点	導体直径、最大 AWG	AWG 10
導体横断面、最小 AWG	AWG 26	クリンブ範囲、最大	6 mm <sup>2</sup>
クリンブ範囲、最小	0.14 mm <sup>2</sup>		

## 分類

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		