

**CTIN CM 3.6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## 回転接点対応クリンプツール

- ・ ラチェットは精密なクリンプを保証します
- ・ 操作が不正確な場合のオプション許可
- ・ 接点の正確な位置を示す固定具付属。

## 一般注文データ

バージョン	接点対応圧着ツール, 1.5mm <sup>2</sup> , 10mm <sup>2</sup> , 4インデン トクリンプ
注文番号	<a href="#">9205440000</a>
種別	CTIN CM 3.6
GTIN (EAN)	4032248734146
数量	1 items

**CTIN CM 3.6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****寸法と重量**

幅	230 mm	幅 (インチ)	9.0551 inch
正味重量	1190 g		

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

**技術データ**

項目説明	HDおよびConCept M3コントラクトと類似タイプのクリンプツール (1.5 ~ 10mm <sup>2</sup> )	バージョン	機械式、交換可能なインサートなし
------	----------------------------------------------------------------	-------	------------------

**ツールデータクリンピング**

フェルール断面積、最大.	10 mm <sup>2</sup>	クリンプタイプ/プロファイル	4インデントクリンプ
--------------	--------------------	----------------	------------

**接点の説明**

接点タイプ	回転した接点	導体直径、最大. AWG	AWG 8
導体横断面、最小. AWG	AWG 16	クリンプ範囲、最大	10 mm <sup>2</sup>
クリンプ範囲、最小	1.5 mm <sup>2</sup>		

**分類**

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		