

## CTIN CM 3.6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## 回転接点对応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示す固定具付属。

## 一般注文データ

バージョン	接点对応圧着ツール, 1.5mm <sup>2</sup> , 10mm <sup>2</sup> , 4インデントクリンプ
注文番号	<a href="#">9205440000</a>
種別	CTIN CM 3.6
GTIN (EAN)	4032248734146
数量	1 items

## CTIN CM 3.6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

幅	230 mm	幅 (インチ)	9.0551 inch
正味重量	1190 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012		

## 技術データ

項目説明	HDおよびConCept M3コンタクトと類似タイプのクリンプツール (1.5 ~ 10mm <sup>2</sup> )	バージョン	機械式、交換可能なインサートなし
------	---	-------	------------------

## ツールデータクリンピング

フェルール断面積、最大	10 mm <sup>2</sup>	クリンプタイプ/プロファイル	4インデントクリンプ
-------------	--------------------	----------------	------------

## 接点の説明

接点タイプ	回転した接点	導体直径、最大 AWG	AWG 8
導体横断面、最小 AWG	AWG 16	クリンプ範囲、最大	10 mm <sup>2</sup>
クリンプ範囲、最小	1.5 mm <sup>2</sup>		

## 分類

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		