CA 100/10



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

特注のみ

1





- 自動被覆剥きおよびクリンプ対応
- 時間節約および効率的な処理
- 各断面積範囲に容易に調整可能
- ひとつの作業プロセスでの被覆剥離きおよびクリンプ
- 他のメーカーのスリーブや接点の加工により、機械の故 障や欠陥が生じる可能性があります。

一般注文データ

バージョン	Automatic stripper and crimper
注文番号	<u>9205790000</u>
	CA 100/10
GTIN (EAN)	4032248813285
数量	1 items

カタログステータス / 図面

CA 100/10



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

	201
747	=22
73	

MAMID承認件数



ROHS 適合

寸法と重量

深さ	400 mm	奥行き(インチ)	15.748 inch
高さ	460 mm	 高さ(インチ)	18.1102 inch
幅	530 mm	 幅(インチ)	20.8661 inch
正味重量	48000 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	淮坳.
nono Xy/心(人)元	午120
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

PW65メンテナンス - 自動被覆剥き/圧着

被覆剥き範囲	カラー付き 10.0 mm² 線端	ドライブ	電空
	フェルール専用		
パルス時間	約1.5 s	クリンプ	台形
クリンプ長さ	12 - 18 mm	消耗品	ルーズケーブルラグ, プラ
			スチックカラー付属の有無
圧縮空気接続	5 bar	電気的接続	100-240 V / 50/65 Hz

分類

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 9.0	17-13-01-01
ECLASS 9.1	17-13-01-01	ECLASS 10.0	17-13-01-01
ECLASS 11.0	17-13-01-01	ECLASS 12.0	17-13-01-01
ECLASS 13.0	17-13-01-01	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

カタログステータス / 図面 2