

SAIS-ZW-5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



最近では、個別のケーブル長が必要になることがよくあります。これらの要求を満たすために、ワイドミュラーは個別調整の組立品対応の幅広いプラグインコネクタを提供しています

特殊用途の機械工学では、特定の用途では、ひとつのプラグインに配線される2種類の長さのケーブルが必要です。この問題を解決するために、当社は個別調整可能なオス型プラグとふたつのケーブル取り出し口を備えたメス側ソケットを提供しています。ミニチュアツインプラグには、90°コンセントと真直ぐなコンセントが付属しています。角度付きのバージョンは、必要に応じて90°間隔で回転できます。

一般注文データ

バージョン	フィールド接続可能コネクタ, M12
注文番号	9457540000
種別	SAIS-ZW-5
GTIN (EAN)	4032248143290
数量	1 items

SAIS-ZW-5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus)

E307231

寸法と重量

正味重量

27.72 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数	5	コーディング	A-coded
接触表面	CuSnZn	接続方式	ねじ接続
ハウジング主要材質	PA	絶縁抵抗	103 Ω
導体断面、最大	0.75 mm ²	導体断面、最小	0.14 mm ²
公称電圧	60 V	公称電流	4 A
保護度合い	IP67	汚染度	3
ケーブルグランド	PG 7	接点形状 (オス/メス)	オス型
シールド接続	いいえ	スレッドリング材質	ダイキャスト亜鉛
ハウジングの温度範囲	-25 - +85 °C		

一般情報

接点支持素材	PBTP	極数	5
接続 1	M12	接続 2	ねじ
ハウジング主要材質	PA	接続スレッド	M12
接触表面	CuSnZn	保護度合い	IP67

分類

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

極スキーム

