


**SAIL-VSB-M12G-0.15U**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



ワイドミュラーは、M8/M12プラグ付きの接続ケーブルや、片側にコネクタがないバルブプラグを提供しています。バルブプラグの状態はLEDで表示されます。バルブプラグは保護回路を備えています。ワイドミュラーの製品範囲には、DIN規格および工業規格に準拠したtype A、B、Cのバルブプラグがあります。保護等級IP67は、しっかりとねじ込むことで確保されます。また、取り出し方向も重要な要素のため、ワイドミュラーでは用途に応じた複数のバリエーションを用意しています。

**一般注文データ**

バージョン	バルブケーブル(組立型), ケーブル長: 0.15 m, PUR, 黒色
注文番号	<a href="#">9457680015</a>
種別	SAIL-VSB-M12G-0.15U
GTIN (EAN)	4050118459500
数量	1 items

**SAIL-VSB-M12G-0.15U**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

MAMID承認件数



RoHS

適合

**寸法と重量**

正味重量 34.32 g

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況 準拠(免除あり)

RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

**ケーブルの技術仕様**

ケーブル長	0.15 m
ケーブルキャリアに最適	はい
シールド仕様	いいえ
絶縁	PP
曲げ半径、最小、移動	10 x ケーブル直径
曲げサイクル	2 Mio
シーズ材料	PUR
カラーコーディング	茶色, 青色, 緑色/黄色
温度範囲、固定	-50..80 °C
温度範囲、移動	-25..80 °C
外径	4.6 mm ± 0.2 mm

シーズカラー	黒色
コア断面積	0.5 mm <sup>2</sup>
ハロゲン	いいえ
加速	5 m/s <sup>2</sup>
曲げ半径、最小、定置	5 x ケーブル直径
速度	200 m/s
溶接火花耐久性	いいえ
歪み耐性	0 °/m
溶接スパーク耐久性	いいえ
極数	3

**一般的な技術データ**

接続スレッド	M12
LED	はい
公称電流	4 A
スレッドリング材質	真鍮、ニッケルメッキ
ハウジングの温度範囲	-25 - +80 °C

接触表面	錫メッキ
公称電圧	24 V
保護度合い	IP67, ねじ込み
すべてのバルブプラグには保護回路が取り付けられます	

**分類**





ETIM 8.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
ECLASS 15.0	27-06-03-12

ETIM 9.0	EC001855
ECLASS 14.0	27-06-03-12

**SAIL-VSB-M12G-0.15U**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**図面****寸法図****寸法図****極スキーム****極スキーム****配線図**