MP TBF 19/15



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







TBF モデルシリーズのエンクロージャーは、非常に強靭なガラス繊維強化ポリエステルで製造されています。これらのエンクロージャーは、軽量性および高い衝撃耐性を必要とするアプリケーションに最適です。耐候性に優れた TB エンクロージャーは、幅広いアプリケーションに適した形状です。アクセサリの総合機能と共に、規制機関、計測機器、バルブ、その他機器などの組込型機器を収容する総合的なソリューションを提供します。

機能:

- 2 バージョンで 9 サイズ、灰色および透明カバーが付属
- ナイロン製ネジによるカバー
- シール領域外の固定孔
- 端子レールおよび取り付けプレートに設置用のネジ
- ・総合的なアクセサリ
- ワイドミュラーは、お客様の仕様に従ってエンクロー ジャーを製造し、供給し、必要な端子とケーブルグラン ドをすべて備えることができます。

一般注文データ

| バージョン | TBF(ポリエステル空エンクロージャ), 取り付けプレート, 取り付けプレート, 高さ: 134 mm, 幅: mm, 深さ: 2 mm, 基本材質: スチール板、亜鉛メキ, 亜鉛めっき, 銀色 | |
|------------|---|--|
| 注文番号 | <u>9502720000</u> | |
| 種別 | MP TBF 19/15 | |
| GTIN (EAN) | 4032248002139 | |
| 数量 | 1 items | |

カタログステータス / 図面 1

MP TBF 19/15



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

| 承認 | | | | | |
|-------------|---------------|-------------------------|-------------|--|--|
| | ' | | | | |
| ROHS | 適合 | · 適合 | | | |
| 寸法と重量 | ' | | | | |
| | | | · | | |
| 深さ | 2 mm | 奥行き (インチ) | 0.0787 inch | | |
| 高さ | 134 mm | 高さ(インチ) | 5.2756 inch | | |
| 幅 | 99 mm | 幅(インチ) | 3.8976 inch | | |
| 正味重量 | 203 g | | | | |
| 温度 | ' | | ' | | |
| | | | | | |
| 動作温度 | | | | | |
| 環境製品コンプライアン | / ス | | | | |
| | | | | | |
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) | 準拠 (免除なし) | | | |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVH | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません | | | |
| 一般な情報 | ' | | | | |
| | · | | ' | | |
| 素材の厚み | 2 mm | 固定形式 | ねじ込み | | |
| 表面仕上 | 亜鉛めっき | 基本材質 | スチール板、亜鉛メッキ | | |
| 分類 | " | | | | |
| | | | | | |
| ETIM 6.0 | EC000213 | ETIM 7.0 | EC000213 | | |
| ETIM 8.0 | EC000213 | ETIM 9.0 | EC000213 | | |
| ETIM 10.0 | EC000213 | ECLASS 9.0 | 27-40-06-39 | | |
| ECLASS 9.1 | 27-18-92-90 | ECLASS 10.0 | 27-40-06-39 | | |
| ECLASS 11.0 | 27-40-06-39 | ECLASS 12.0 | 27-40-06-39 | | |
| ECLASS 13.0 | 27-40-06-39 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-39 | | |

27-40-06-39

ECLASS 15.0

カタログステータス / 図面 2