

図に類似



TBF モデルシリーズのエンクロージャーは、非常に強靱なガラス繊維強化ポリエステルで製造されています。これらのエンクロージャーは、軽量性および高い衝撃耐性を必要とするアプリケーションに最適です。耐候性に優れた TB エンクロージャーは、幅広いアプリケーションに適した形状です。アクセサリの総合機能と共に、規制機関、計測機器、バルブ、その他機器などの組込型機器を収容する総合的なソリューションを提供します。

機能：

- 2 バージョンで 9 サイズ、灰色および透明カバーが付属
- ナイロン製ネジによるカバー
- シール領域外の固定孔
- 端子レールおよび取り付けプレートに設置用のネジ
- 総合的なアクセサリ
- ワイドミューラーは、お客様の仕様に従ってエンクロージャーを製造し、供給し、必要な端子とケーブルグラウンドをすべて備えることができます。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | TBF (ポリエステル空エンクロージャー), 空エンクロージャー, 高さ: 488 mm, 幅: 302 mm, 深さ: 175 mm, 基本材質: ガラス繊維強化ポリエステル, 未処理, 薄いグレー |
| 注文番号 | 9502800000 |
| 種別 | TBF 49/30/18 7035 |
| GTIN (EAN) | 4032248002191 |
| 数量 | 1 items |

技術データ

承認

| | |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

寸法と重量

| | | | |
|------|--------|-----------|--------------|
| 深さ | 175 mm | 奥行き (インチ) | 6.8898 inch |
| 高さ | 488 mm | 高さ (インチ) | 19.2126 inch |
| 幅 | 302 mm | 幅 (インチ) | 11.8897 inch |
| 正味重量 | 3580 g | | |

温度

| | |
|------|-----------------|
| 動作温度 | -50 °C...130 °C |
|------|-----------------|

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

ケーブルグラント、上/下

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M20 | 20 | M12 | 44 |
| M63 | 2 | M40 | 3 |
| M32 | 4 | M25 | 10 |
| M50 | 3 | M16 | 24 |

ケーブルグラント、右

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M25 | 18 | M63 | 4 |
| M16 | 42 | M40 | 5 |
| M50 | 5 | M32 | 7 |
| M20 | 36 | M12 | 42 |

一般的な情報

| | | | |
|------------|---|-------------|----------------------------|
| 毒性 | ハロゲン不使用 | 動作温度、最大 | 130 °C |
| 動作温度、最小 | -50 °C | UL 94 可燃性等級 | HB |
| 蓋付け | プラスナイロンねじ | 設置アドバイス | ねじ取り付け |
| 標準 | IEC 60529, EN 60529, EN 62208, EN/IEC 61439-2 | 表面仕上 | 未処理 |
| 衝撃耐性 | IEC 62208に準拠したIK08, IEC 62262に準拠したIK10 | 保護度合い | IP67 |
| 基本材質 | ガラス繊維強化ポリエステル | シール材 | ポリウレタン |
| 蓋ネジ用トルク | 1.5 Nm | 積分固定 | スタッドボルトM6内側 (メス型) ねじx4または6 |
| エンクロージャ付属品 | エンクロージャベースの6.5 mm孔 | 蓋のねじ数 | 4 |
| アクセス開口：幅 | 276 mm | フランジプレート | いいえ |
| 蓋 | はい | アクセス開口部：高さ | 462 mm |
| 使用範囲 | システムとテクノロジーの構築, 輸送, 包装業界, 機械製造 | | |

技術データ

垂直アセンブリ

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 2x41 | WDU 16 / ZDU 16 | 2x29 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 2x80 | WDU 35 / ZDU 35 | 2x25 |
| WDU 4 / ZDU 4 | 2x67 | WDU 6 / ZDU 6 | 2x51 |

水平アセンブリ


| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 3x22 | WDU 16 / ZDU 16 | 3x16 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 3x44 | WDU 35 / ZDU 35 | 3x14 |
| WDU 4 / ZDU 4 | 3x37 | WDU 6 / ZDU 6 | 3x28 |

証明書番号の格納装置

| | |
|------------------|----------------------------------|
| DoC LVD (適合宣言番号) | DoC DE PS2420 220224 002ISS01 |
|------------------|----------------------------------|

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000261 | ETIM 9.0 | EC000261 |
| ETIM 10.0 | EC000261 | ECLASS 14.0 | 27-18-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-01-01 | | |



アクセサリ

外部固定ラグ



TBF モデルシリーズのエンクロージャーは、非常に強靱なガラス繊維強化ポリエステルで製造されています。これらのエンクロージャーは、軽量性および高い衝撃耐性を必要とするアプリケーションに最適です。耐候性に優れた TB エンクロージャーは、幅広いアプリケーションに適した形状です。アクセサリの総合機能と共に、規制機関、計測機器、バルブ、その他機器などの組込型機器を収容する総合的なソリューションを提供します。

機能：

- 2 バージョンで 9 サイズ、灰色および透明カバーが付属
- ナイロン製ネジによるカバー
- シール領域外の固定孔
- 端子レールおよび取り付けプレートに設置用のネジ
- 総合的なアクセサリ
- ワイドミュラーは、お客様の仕様に従ってエンクロージャーを製造し、供給し、必要な端子とケーブルグラウンドをすべて備えることができます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | MF TBF | バージョン |
| 注文番号 | 0360800000 | TBF (ポリエステル空エンクロージャ), 取付けフット, 固定ラグ, 高 |
| GTIN (EAN) | 4008190108595 | さ: 72.5 mm, 幅: 24 mm, 深さ: 12 mm, 基本材質: ポリアミド, ポリア |
| 数量 | 1 ST | ミド66, 漆黒 |

接地ピン



真鍮とステンレススチールの 2 つのバージョンで、完全なコンポーネントとして交換する接地用ボルト。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | PEBZ M10 BR SET | バージョン |
| 注文番号 | 1277220000 | KLIPPONPOK, 接地ピン, その他, 高さ: 21 mm, 幅: 21 mm, 深さ: 48.7 |
| GTIN (EAN) | 4050118067019 | mm, 基本材質: 真鍮 |
| 数量 | 1 ST | |

アクセサリ

Klippon® POK 接地用スタッド



Klippon® POK エンクロージャーは、高品質のガラス繊維強化ポリエステルで構成され、耐食性、衝撃耐性、高い IP 保護等級が必要なアプリケーションや環境に最適です。

幅広いラインアップの主要な特長：

- 17 種のサイズで利用可能
- ふたつの標準仕上げ (色)：灰色 (産業用 RAL 7001 に類似) および黒色 (過酷環境および防爆対応 RAL 9011 に類似)
- プラス / マイナス形状ステンレススチール製ネジカバー
- シリコンまたはクロロブレン製の成形ガスケット
- IP66 の高度な侵入保護を確保する、シール領域外の穴の固定
- 最大 7 ジュールの衝撃耐性
- エンクロージャーへの直接取り付け、または内部取り付けプレートを使用
- 固定孔または取り付けフットを使用して直接壁固定可能
- 取り付けレールおよびプレートを取り付ける固定ネジ
- 設定に対応する E60 までの耐火性等級
- ワイドモジュラーは、お客様の仕様に自他がってエンクロージャーを製造し、供給し、必要な端子とケーブルグランドすべて備えることができます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | PEBZ M10 S4 SET | バージョン |
| 注文番号 | 1283440000 | KLIPPONPOK, 接地ピン, その他, 高さ: 21 mm, 幅: 21 mm, 深さ: 48.7 mm, 基本材質: ステンレススチール 1.4404 (316L) |
| GTIN (EAN) | 4050118073362 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | PEBZ M6 BR SET | バージョン |
| 注文番号 | 1277250000 | KLIPPONPOK, 接地ピン, その他, 高さ: 12.3 mm, 幅: 12.3 mm, 深さ: 42 mm, 基本材質: 真鍮 |
| GTIN (EAN) | 4050118067149 | |
| 数量 | 1 ST | |

接地ピン

アクセサリ



一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | PEBZ M6 S4 SET | バージョン |
| 注文番号 | 1283430000 | KLIPPONPOK, 接地ピン, その他, 高さ: 12.3 mm, 幅: 12.3 mm, 深さ: 42 mm, 基本材質: ステンレススチール 1.4404 (316L) |
| GTIN (EAN) | 4050118073607 | |
| 数量 | 1 ST | |

TBF 49/30/18 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

取り付けプレート



TBF モデルシリーズのエンクロージャーは、非常に強靱なガラス繊維強化ポリエステルで製造されています。これらのエンクロージャーは、軽量性および高い衝撃耐性を必要とするアプリケーションに最適です。耐候性に優れた TB エンクロージャーは、幅広いアプリケーションに適した形状です。アクセサリの総合機能と共に、規制機関、計測機器、バルブ、その他機器などの組込型機器を収容する総合的なソリューションを提供します。

機能：

- 2 バージョンで 9 サイズ、灰色および透明カバーが付属
- ナイロン製ネジによるカバー
- シール領域外の固定孔
- 端子レールおよび取り付けプレートに設置用のネジ
- 総合的なアクセサリ
- ワイドミュラーは、お客様の仕様に従ってエンクロージャーを製造し、供給し、必要な端子とケーブルグラウンドをすべて備えることができます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | MP TBF 49/30 | バージョン |
| 注文番号 | 9500960000 | TBF (ポリエステル空エンクロージャ), 取り付けプレート, 取り付け |
| GTIN (EAN) | 4032248025497 | プレート, 高さ: 435 mm, 幅: 249 mm, 深さ: 2 mm, 基本材質: スチール板, 亜鉛メッキ, 亜鉛めっき, 銀色 |
| 数量 | 1 ST | |

換気プラグ - DAE



幅広い用途に対応するケーブルグラウンドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | DAE M12 PA LONG | バージョン |
| 注文番号 | 1868570000 | DAE (換気要素), 調圧エレメント, ストレート, M 12, 10 mm, IP66, |
| GTIN (EAN) | 4032248440429 | IP68, IP69K, ポリアミド6 |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | DAE M12 SS | バージョン |
| 注文番号 | 1868550000 | DAE (換気要素), 調圧エレメント, ストレート, M 12, 10 mm, IP66, |
| GTIN (EAN) | 4032248440405 | IP68, IP69K, ステンレススチール 1.4305 (303) |
| 数量 | 10 ST | |