

**KISC M3X20.5/10 NI EK4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最後的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

**一般注文データ**

バージョン	クランピングヨーク, 取付けねじ
注文番号	<a href="#">9503280000</a>
種別	KISC M3X20.5/10 NI EK4
GTIN (EAN)	4008190550783
数量	100 items

**KISC M3X20.5/10 NI EK4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

RoHS	適合
------	----

**寸法と重量**

深さ	4.8 mm	奥行き (インチ)	0.189 inch
高さ	20.5 mm	高さ (インチ)	0.8071 inch
幅	4.8 mm	幅 (インチ)	0.189 inch
正味重量	1.15 g		

**温度**

周囲温度	-5 °C...40 °C
------	---------------

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

**システム仕様**

バージョン	ねじ
-------	----

**全般**

設置アドバイス	直接実装
---------	------

**寸法**

スレッドメートル法サイズ、外部	3.00 mm
-----------------	---------

**材料データ**

色	グレー
---	-----

**追加の技術データ**

設置アドバイス	直接実装	取り付け方式	ねじ込み
---------	------	--------	------

**分類**

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		