

## KISC M3X20.5/10 NI EK4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

## 一般注文データ

バージョン	クランピングヨーク, 取付けねじ
注文番号	<a href="#">9503280000</a>
種別	KISC M3X20.5/10 NI EK4
GTIN (EAN)	4008190550783
数量	100 items

## KISC M3X20.5/10 NI EK4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	4.8 mm	奥行き (インチ)	0.189 inch
高さ	20.5 mm	高さ (インチ)	0.8071 inch
幅	4.8 mm	幅 (インチ)	0.189 inch
正味重量	1.15 g		

## 温度

周囲温度 -5 °C...40 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## システム仕様

バージョン ねじ

## 全般

設置アドバイス 直接実装

## 寸法

スレッドメートル法サイズ、外部 3.00 mm

## 材料データ

色 グレー

## 追加の技術データ

設置アドバイス 直接実装 取り付け方式 ねじ込み

## 分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		