POK MOPL 2560



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図に類似







Klippon® POK エンクロージャーは、高品質のガラス繊維強化ポリエステルで構成され、耐食性、衝撃耐性、高い IP 保護等級が必要なアプリケーションや環境に最適です。

幅広いラインアップの主要な特長:

- 17 種のサイズで利用可能
- ふたつの標準仕上げ (色): 灰色 (産業用 RAL 7001 に類似) および黒色 (過酷環境および防爆対応 RAL 9011 に類似)
- プラス / マイナス形状ステンレススチール製ネジカバー
- シリコンまたはクロロプレン製の成形ガスケット
- IP66 の高度な侵入保護を確保する、シール領域外の穴の固定
- 最大 7 ジュールの衝撃耐性
- エンクロージャーへの直接取り付け、または内部取り付けプレートを使用
- 固定孔または取り付けフットを使用して直接壁固定可能
- 取り付けレールおよびプレートを取り付ける固定ネジ
- 設定に対応する E60 までの耐火性等級

• ワイドミュラーは、お客様の仕様に自他がってエンクロージャーを製造し、供給し、必要な端子とケーブルグランドすべて備えることができます。

一般注文データ

KLIPPONPOK, 取り付けプレート, 高さ: 233 mm, 幅: 583 mm, 深さ: 1.5 mm, 基本材質: スチール 板、亜鉛メッキ, その他, 銀色
<u>9510660000</u>
POK MOPL 2560
4008190498306
1 items

カタログステータス / 図面 1

POK MOPL 2560



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ROHS	適合		
寸法と重量			
			'
深さ	1.5 mm	奥行き(インチ)	0.0591 inch
高さ	233 mm	 高さ(インチ)	9.1732 inch
深さ 高さ 幅	583 mm	 幅(インチ)	22.9527 inch
取付寸法 - 高さ	100 mm	 取付寸法 - 幅	573 mm
正味重量	1308.4 g		
	'		'
動作温度			
一			<u> </u>

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)			
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVI	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
一般な情報				
素材の厚み	1.5 mm	固定形式	ねじ込み	
表面仕上	その他	基本材質	スチール板、亜鉛メッキ	
分類			·	
ETIM 6.0	EC000213	ETIM 7.0	EC000213	
ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213	
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 9.0	27-40-06-39	

ETIM 6.0	EC000213	ETIM 7.0	EC000213
ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 9.0	27-40-06-39
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-40-06-39
ECLASS 11.0	27-40-06-39	ECLASS 12.0	27-40-06-39
ECLASS 13.0	27-40-06-39	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

カタログステータス / 図面 2

POK MOPL 2560



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

奥行 7.5 mm



Klippon® POK エンクロージャーは、高品質のガラス繊 維強化ポリエステルで構成され、耐食性、衝撃耐性、高 い IP 保護等級が必要なアプリケーションや環境に最適で す。

幅広いラインアップの主要な特長:

- 17 種のサイズで利用可能
- ふたつの標準仕上げ (色): 灰色 (産業用 RAL 7001 に類 似) および黒色 (過酷環境および防爆対応 RAL 9011 に 類似)
- プラス / マイナス形状ステンレススチール製ネジカバーシリコンまたはクロロプレン製の成形ガスケット
- IP66 の高度な侵入保護を確保する、シール領域外の穴
- 最大 7 ジュールの衝撃耐性 エンクロージャーへの直接取り付け、または内部取り付 けプレートを使用
- 固定孔または取り付けフットを使用して直接壁固定可能
- 取り付けレールおよびプレートを取り付ける固定ネジ
- 設定に対応する E60 までの耐火性等級

• ワイドミュラーは、お客様の仕様に自他がってエンク ロージャーを製造し、供給し、必要な端子とケーブルグ ランドすべて備えることができます。

-船注文データ

13又/工人	x/1, / /			
種別	TS35X7.5 ST POK 2560	パージョン		
注文番号	8000003914	レール, TS 35, TS 35 x 7.5, 幅: 583 mm, スロット付き, スチール, ガル		
GTIN (EAN)	4050118652741	バニ亜鉛メッキおよび不動態化		
数量	20 ST			

3 カタログステータス / 図面