WQV 70N/3



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ









隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジューラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, シルバーグレー, 192 A, 極数: 3, ピッチ (mm) (P): 20.50, 絶縁: いいえ, 幅: 9.5 mm	
注文番号	<u>9512250000</u>	
種別	WQV 70N/3	
GTIN (EAN)	4008190403935	
数量	5 items	

カタログステータス / 図面 1

WQV 70N/3



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認				
ROHS	適合			
寸法と重量				
深さ - ·	18.6 mm	奥行き(インチ)	0.7323 inch	
高さ =	51 mm	高さ(インチ)	2.0079 inch	
- - - - - - -	9.5 mm	幅(インチ)	0.374 inch	
味重量	37.75 g			
<u>]</u>				
R 管温度	-25 °C55 °C	周囲温度	-5 °C40 °C	
環境製品コンプライアンス				
oHS 対応状況	* 準拠 (免除なし)			
EACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません			
システム仕様				
、 (ージョン	端子用			
 全般		,	1	
函数	3			
^验 计法			<u> </u>	
<u> </u>				
ピッチ (mm) (P)	20.50 mm			
オ料データ				
基本材質	錫メッキ銅	色	シルバーグレー	
平価データ			'	
E格電圧	400 V	公称電流	192 A	
追加の技術データ				
国定形式	ねじ込み	爆発試験バージョン	いいえ	
	16.0 22.07	ASIC / LIPPUNDA / \ / J J	0.0.72	
分類				
TIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489	
TIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489	
TIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40	
CLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40	
CLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40	
CLASS 13.0	27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03	
ECLASS 15.0	27-25-03-03			

カタログステータス / 図面 2

WQV 70N/3



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

交差接続の切断およびノッチング工具



- ワイドミュラー Z シリーズの渡り配線コネクション対応
- WQV 2.5 から WQV 35 への渡り配線
- ・端子 WSI 6 の渡り配線ウィンドウ対応

-般注文データ

種別 WAW 1 NEUTRAL 注文番号 <u>9004500000</u> GTIN (EAN) 4008190053925 バージョン Miscellaneous tools

数量 1 ST

補助接続



追加接続は、別の電圧タップを有効にします。これは、たとえば、メインスイッチ上流の緊急電源 電圧供給に使用したり、単にアプリケーション内の追加接続として使用できます。

一般注文データ

数量

種別 VH 25.2/8/6.4 注文番号 <u>1967110000</u> GTIN (EAN) 4032248739196

5 ST

バージョン

Wモデルシリーズ, スペーサスリーブ

作成日 30.11.2025 07:19:35 MEZ

カタログステータス / 図面