

## WAD 20 GE WSD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



フラッシュシンボル付きの警告カバーは、人と機械の安全性向上に寄与します。外部電圧をアプリケーション内で示す必要がある場合に使用されます。

## 一般注文データ

バージョン	端子マーキング, 黄色, ピッチ (mm) (P): 18.00, 印刷文字: 記号, 水平
注文番号	<a href="#">9512260000</a>
種別	WAD 20 GE WSD
GTIN (EAN)	4008190403942
数量	10 items

## WAD 20 GE WSD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	13.43 mm	奥行き (インチ)	0.5287 inch
高さ	48.5 mm	高さ (インチ)	1.9094 inch
幅	18 mm	幅 (インチ)	0.7087 inch
正味重量	2.32 g		

## 温度

周囲温度	-5 °C...40 °C	連続動作温度、最小	-50 °C
連続動作温度、最大	100 °C		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## システム仕様

バージョン	端子用
-------	-----

## 全般

設置アドバイス	直接実装
---------	------

## 寸法

ピッチ (mm) (P)	18.00 mm
--------------	----------

## 材料データ

基本材質	PA 66	色	黄色
UL 94 可燃性等級	V-2		

## 追加の技術データ

固定形式	嵌合仕様	設置アドバイス	直接実装
爆発試験バージョン	いいえ		

## 分類

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		