

## WQV 70N-PEN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジュラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

## 一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, シルバークレー, 192 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 20.50, 絶縁: 11 kV, 幅: 9.5 mm
注文番号	<a href="#">9525840000</a>
種別	WQV 70N-PEN
GTIN (EAN)	4008190471033
数量	5 items

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	62.7 mm	奥行き (インチ)	2.4685 inch
高さ	30.5 mm	高さ (インチ)	1.2008 inch
幅	9.5 mm	幅 (インチ)	0.374 inch
正味重量	36.46 g		

## 温度

保管温度 -25 °C...55 °C 周囲温度 -5 °C...40 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## システム仕様

バージョン 端子用

## 全般

極数 2 設置アドバイス 直接実装

## 寸法

ピッチ (mm) (P) 20.50 mm

## 材料データ

基本材質 錫メッキ銅 色 シルバーグレー

## 評価データ

定格電圧 400 V 公称電流 192 A

## 追加の技術データ

固定形式 ねじ込み 設置アドバイス 直接実装  
爆発試験バージョン いいえ

## 分類

ETIM 8.0 EC000489 ETIM 9.0 EC000489  
ETIM 10.0 EC000489 ECLASS 14.0 27-25-03-03  
ECLASS 15.0 27-25-03-03

## アクセサリ

## 交差接続の切断およびノッチング工具



- ワイドミュラー Z シリーズの渡り配線接続対応
- WQV 2.5 から WQV 35 への渡り配線
- 端子 WSI 6 の渡り配線ウィンドウ対応

## 一般注文データ

種別	WAW 1 NEUTRAL	バージョン	
注文番号	<a href="#">9004500000</a>	Miscellaneous tools	
GTIN (EAN)	4008190053925		
数量	1 ST		