

KLIPPON K MF KIT 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図に類似



Abbildung ähnlich

Klippon® K エンクロージャーモデルシリーズのシステム
アクセサリを使用すると、各アプリケーションの特定要
件に合わせてエンクロージャーを容易に調整できます。

- DIN レール TS 35 および TS15
 - 取り付けプレート
 - ヒンジ
 - 壁固定ホルダー
- ワイドミュラーは、お客様の仕様に従って、必要な端
子とケーブルランドをすべて備えたこのエンクロー
ジヤーを製造し、供給することができます。

一般注文データ

バージョン	KlipponK (アルミニウムの空エンクロージャ) , 取付けフット, 固定ラグ, 高さ: 70 mm, 幅: 33.5 mm, 深さ: 12 mm, 基本材質: ステンレススチール 1.4301, 銀色
注文番号	9527590000
種別	KLIPPON K MF KIT 25
GTIN (EAN)	4032248014071
数量	1 items

KLIPPON K MF KIT 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	12 mm	奥行き (インチ)	0.4724 inch
高さ	70 mm	高さ (インチ)	2.7559 inch
幅	33.5 mm	幅 (インチ)	1.3189 inch
正味重量	127.1 g		

温度

動作温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

アクセサリに関する一般情報

固定形式	ねじ込み	基本材質	ステンレススチール 1.4301
------	------	------	---------------------

一般な情報

固定形式	ねじ込み	基本材質	ステンレススチール 1.4301
------	------	------	---------------------

分類

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		