### **WQV 70N/4**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ









隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジューラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

### 一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, シルバーグレー, 192 A, 極数: 4, ピッチ (mm) (P): 20.50, 絶縁: いいえ, 幅: 9.5 mm
注文番号	<u>9531290000</u>
種別	WQV 70N/4
GTIN (EAN)	4008190351243
数量	5 items

カタログステータス / 図面

# **WQV 70N/4**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

承認			
ROHS	適合		
け法と重量			
,,,,, <u> </u>			
深さ	18.6 mm	奥行き(インチ)	0.7323 inch
高さ	71.5 mm	 高さ(インチ)	2.815 inch
= =	9.5 mm	<u>幅(インチ)</u>	0.374 inch
味重量	64.49 g		
l度			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-25 °C55 °C	周囲温度	-5 °C40 °C
<b>環境製品コンプライアンス</b>			
以此 计	淮坳 (免除北)		
oHS 対応状況 EACH SVHC	準拠 (免除なし) 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
	O. 1Wlがで 恒 ん る 3VHC	いる耳みれているとん	
<sup>ノ</sup> ステム仕様			
ニージョン	端子用		
般			
数	4	設置アドバイス	直接実装
<del>~</del>		promise 1 2 2 1 7 7	
74			
ッチ (mm) (P)	20.50 mm		
料データ			<u> </u>
本材質	錫メッキ銅	 色	シルバーグレ-
☑価データ			
格電圧	400 V	公称電流	192 A
追加の技術データ			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
定形式 発試験バージョン	ねじ込み いいえ	<u>設置アドバイス</u>	直接実装
類			
FINA C.O.	FC000480	CTIM 7.0	F0000480
TIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
IM 8.0	EC000489 EC000489	ETIM 9.0	EC000489
TM 10.0		ECLASS 9.0	27-14-11-40
CLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
CLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40
CLASS 13.0 CLASS 15.0	27-25-03-03 27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03
JLA00 10.0	27-20-03-03		

カタログステータス / 図面 2

# データシート

### **WQV 70N/4**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

### 補助接続



追加接続は、別の電圧タップを有効にします。これは、たとえば、メインスイッチ上流の緊急電源 電圧供給に使用したり、単にアプリケーション内の追加接続として使用できます。

### 一般注文データ

種別 VH 25.2/8/6.4 注文番号 <u>1967110000</u>

GTIN (EAN) 4032248739196

数量 5 ST

バージョン

Wモデルシリーズ, スペーサスリーブ

カタログステータス / 図面