

## MPC 12/12/12 7035

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 図に類似



Abbildung ähnlich

MPC モデルシリーズのポリカーボネートエンクロージャ

は、PCB の他に、電子、電気機器、空圧といった各装置に組み込む場合に最適です。極端な機械的かつ化学的な条件下で使用できます。

機能：

- 2 バージョンの 17 サイズ
- 灰色または透明カバー
- リードシールホール付属カバー
- シール領域外の取り付け穴
- 支持レール取り付け対応の差し込みスレッド、取り付けプレート、回路基板
- 総合的なアクセサリ
- ワイドミュラーは、お客様の仕様に従ってエンクロージャを製造し、供給し、必要な端子とケーブルグラウンドすべて備えることができます。

## 一般注文データ

|            |   |
|------------|---|
| バージョン      | MPC (ポリカーボネート空エンクロージャ), 空エンクロージャ, 高さ: 125 mm, 幅: 125 mm, 深さ: 125 mm, 基本材質: ポリカーボネート, 未処理, 薄いグレー |
| 注文番号       | <a href="#">9535270000</a>  |
| 種別         | MPC 12/12/12 7035   |
| GTIN (EAN) | 4032248015238   |
| 数量         | 1 items   |

## MPC 12/12/12 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

|      |        |           |             |
|------|--------|-----------|-------------|
| 深さ   | 125 mm | 奥行き (インチ) | 4.9212 inch |
| 高さ   | 125 mm | 高さ (インチ)  | 4.9212 inch |
| 幅    | 125 mm | 幅 (インチ)   | 4.9212 inch |
| 正味重量 | 370 g  |           |             |

## 温度

動作温度 -50 °C...130 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## ケーブルグラント、上/下

|     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|
| M20 | 3 | M12 | 4 |
| M16 | 3 |     |   |

## ケーブルグラント、右

|     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|
| M16 | 3 | M20 | 3 |
| M12 | 4 |     |   |

## 一般的な情報

|            |                                |            |               |
|------------|--------------------------------|------------|---------------|
| 素材の厚み      | 3.5 mm                         | 動作温度、最大    | 130 °C        |
| 動作温度、最小    | -50 °C                         | 蓋付け        | ポリアミド製プラスねじ4本 |
| 設置アドバイス    | ねじ取り付け                         | 表面仕上       | 未処理           |
| 衝撃耐性       | IK08                           | 保護度合い      | IP66, IP67    |
| 基本材質       | ポリカーボネート                       | シール材       | ポリウレタン        |
| 蓋ネジ用トルク    | 0.8 Nm                         | 積分固定       | タッピングねじによる    |
| エンクロージャ付属品 | 孔4.5 mm                        | 蓋のねじ数      | 4             |
| アクセス開口：幅   | 121.5 mm                       | フランジプレート   | いいえ           |
| 蓋          | はい                             | アクセス開口部：高さ | 121.5 mm      |
| 使用範囲       | システムとテクノロジーの構築, 輸送, 包装業界, 機械製造 |            |               |

## 垂直アセンブリ

|                 |      |                             |      |
|-----------------|------|-----------------------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 1x6  | WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 1x13 |
| WDU 4 / ZDU 4   | 1x11 | WDU 6 / ZDU 6               | 1x8  |

## 水平アセンブリ

|                 |      |                             |      |
|-----------------|------|-----------------------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 1x6  | WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 1x13 |
| WDU 4 / ZDU 4   | 1x11 | WDU 6 / ZDU 6               | 1x8  |

技術データ

証明書番号の格納装置

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| DoC LVD (適合宣言番号) | DoC DE PS2420 201008<br>001ISS00 |
|------------------|----------------------------------|

分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000261    | ETIM 9.0    | EC000261    |
| ETIM 10.0   | EC000261    | ECLASS 14.0 | 27-18-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-01-01 |             |             |

## MPC 12/12/12 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 固定材



## アクセサリ

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | SC MPC                     | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">9535640000</a> | MPC (ポリカーボネート空エンクロージャ), 取付けねじ, ねじ, 高さ:          |
| GTIN (EAN) | 4032248009428              | 12.5 mm, 幅: 7 mm, 深さ: 12.5 mm, 基本材質: スチール、亜鉛メッキ |
| 数量         | 100 ST                     |   |

## ヒンジ



## MPC モデルシリーズ、ヒンジ、2 組セット

## 一般注文データ

|            |                            |                                       |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 種別         | HG MPC                     | バージョン                                 |
| 注文番号       | <a href="#">9535590000</a> | MPC (ポリカーボネート空エンクロージャ), 外部接続, ヒンジ, 基本 |
| GTIN (EAN) | 4032248009329              | 材質: プラスチック                            |
| 数量         | 1 ST                       |                                       |

## 外部固定ラグ



## 外部取り付けラグ 4 パーツセット

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | MF MPC                     | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">9535600000</a> | MPC (ポリカーボネート空エンクロージャ), 取付けフット, 固定ラ             |
| GTIN (EAN) | 4032248009381              | グ, 高さ: 30 mm, 幅: 15 mm, 深さ: 10 mm, 基本材質: プラスチック |
| 数量         | 1 ST                       |   |

## Klippon® POK 接地用スタッド



Klippon® POK エンクロージャーは、高品質のガラス繊維強化ポリエステルで構成され、耐食性、衝撃耐性、高い IP 保護等級が必要なアプリケーションや環境に最適です。

幅広いラインアップの主要な特長：

- 17 種のサイズで利用可能
- ふたつの標準仕上げ (色)：灰色 (産業用 RAL 7001 に類似) および黒色 (過酷環境および防爆対応 RAL 9011 に類似)
- プラス / マイナス形状ステンレススチール製ネジカバー
- シリコンまたはクロロブレン製の成形ガスケット
- IP66 の高度な侵入保護を確保する、シール領域外の穴の固定
- 最大 7 ジュールの衝撃耐性
- エンクロージャーへの直接取り付け、または内部取り付けプレートを使用
- 固定孔または取り付けフットを使用して直接壁固定可能
- 取り付けレールおよびプレートを取り付ける固定ネジ
- 設定に対応する E60 までの耐火性等級
- ワイドミュラーは、お客様の仕様に自他がってエンクロージャーを製造し、供給し、必要な端子とケーブルグランドすべて備えることができます。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | PEBZ M10 S4 SET            | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1283440000</a> | KLIPPONPOK, 接地ピン, その他, 高さ: 21 mm, 幅: 21 mm, 深さ: 48.7 mm, 基本材質: ステンレススチール 1.4404 (316L) |
| GTIN (EAN) | 4050118073362              |  |
| 数量         | 1 ST                       |  |

## 接地ピン



真鍮とステンレススチールの 2 つのバージョンで、完全なコンポーネントとして交換する接地用ボルト。

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | PEBZ M10 BR SET            | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1277220000</a> | KLIPPONPOK, 接地ピン, その他, 高さ: 21 mm, 幅: 21 mm, 深さ: 48.7 mm, 基本材質: 真鍮 |
| GTIN (EAN) | 4050118067019              |   |
| 数量         | 1 ST                       |   |

## MPC 12/12/12 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## Klippon® POK 接地用スタッド



Klippon® POK エンクロージャーは、高品質のガラス繊維強化ポリエステルで構成され、耐食性、衝撃耐性、高い IP 保護等級が必要なアプリケーションや環境に最適です。

幅広いラインアップの主要な特長：

- 17 種のサイズで利用可能
- ふたつの標準仕上げ (色)：灰色 (産業用 RAL 7001 に類似) および黒色 (過酷環境および防爆対応 RAL 9011 に類似)
- プラス / マイナス形状ステンレススチール製ネジカバー
- シリコンまたはクロロブレン製の成形ガスケット
- IP66 の高度な侵入保護を確保する、シール領域外の穴の固定
- 最大 7 ジュールの衝撃耐性
- エンクロージャーへの直接取り付け、または内部取り付けプレートを使用
- 固定孔または取り付けフットを使用して直接壁固定可能
- 取り付けレールおよびプレートを取り付ける固定ネジ
- 設定に対応する E60 までの耐火性等級
- ワイドミュラーは、お客様の仕様に自他がってエンクロージャーを製造し、供給し、必要な端子とケーブルグランドすべて備えることができます。

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | PEBZ M6 BR SET             | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1277250000</a> | KLIPPONPOK, 接地ピン, その他, 高さ: 12.3 mm, 幅: 12.3 mm, 深さ: |
| GTIN (EAN) | 4050118067149              | 42 mm, 基本材質: 真鍮                                     |
| 数量         | 1 ST                       |   |

## 接地ピン

## アクセサリ



## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | PEBZ M6 S4 SET             | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1283430000</a> | KLIPPONPOK, 接地ピン, その他, 高さ: 12.3 mm, 幅: 12.3 mm, 深さ: |
| GTIN (EAN) | 4050118073607              | 42 mm, 基本材質: ステンレススチール 1.4404 (316L)                |
| 数量         | 1 ST                       |   |

## MPC 12/12/12 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 取り付けサポート



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

## 一般注文データ

|            |                            |       |                                 |
|------------|----------------------------|-------|---------------------------------|
| 種別         | FKSC M4X6 D8/SW2           | バージョン |                                 |
| 注文番号       | <a href="#">1567480000</a> | バージョン | SAK モデルシリーズ, アレン六角ネジ, ねじ, 極数: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190033491              |       |                                 |
| 数量         | 100 ST                     |       |                                 |

## 換気プラグ - DAE



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

|            |                            |       |  |
|------------|----------------------------|-------|--|
| 種別         | DAE M12 SS                 | バージョン |  |
| 注文番号       | <a href="#">1868550000</a> | バージョン | DAE (換気要素), 調圧エレメント, ストレート, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, ステンレススチール 1.4305 (303) |
| GTIN (EAN) | 4032248440405              |       |  |
| 数量         | 10 ST                      |       |  |
| 種別         | DAE M12 PA LONG            | バージョン |  |
| 注文番号       | <a href="#">1868570000</a> | バージョン | DAE (換気要素), 調圧エレメント, ストレート, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, ポリアミド6                 |
| GTIN (EAN) | 4032248440429              |       |  |
| 数量         | 10 ST                      |       |  |

## MPC

取り付けプレート、1.5 mm 鋼板、亜鉛メッキ



## MPC 12/12/12 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | MP MPC 12/12               | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">9535550000</a> | MPC (ポリカーボネート空エンクロージャ), 取り付けプレート, 取り付けプレート, 高さ: 125 mm, 幅: 125 mm, 基本材質: スチール板, 亜鉛メッキ, 亜鉛めっき |
| GTIN (EAN) | 4032248009275              |  |
| 数量         | 1 ST                       |  |

## TS 15



## アクセサリ

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | TS15X5 ST MPC1217 VER      | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">8000037598</a> | レール, TS 15, 幅: 4.13 mm, スロットなし, スチール, 亜鉛めっき, クロムメッキ |
| GTIN (EAN) | 4050118653106              |   |
| 数量         | 20 ST                      |   |

## TS 35



## アクセサリ

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | TS 35X105_MPC_12           | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">8000037603</a> | レール, TS 35 x 7.5, TS 35, 幅: 164 mm, スロットなし, スチール, ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態化 |
| GTIN (EAN) | 4050118653151              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |