

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図に類似





MPC モデルシリーズのポリカーボネートエンクロー ジャー

は、PCBの他に、電子、電気機器、空圧といった各装置 に組み込む場合に最適です。極端な機械的かつ化学的な 条件下で使用できます。

機能:

- 2 バージョンの 17 サイズ
- 灰色または透明カバー
- リードシールホール付属カバー
- シール領域外の取り付け穴
- 支持レール取り付け対応の差し込みスレッド、取り付け プレート、回路基板
- 総合的なアクセサリ
- ワイドミュラーは、お客様の仕様に従ってエンクロー ジャーを製造し、供給し、必要な端子とケーブルグラン ドすべて備えることができます。

一般注文データ

バージョン	MPC(ポリカーボネート空エンクロージャ). 空
	エンクロージャ, 高さ: 175 mm, 幅: 175 mm, 深さ: 125 mm, 基本材質: ポリカーボネート, 未処理, 薄いグレー
注文番号	<u>9535410000</u>
種別	MPC 17/17/12 7035
GTIN (EAN)	4032248015290
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認			
ROHS	適合		
寸法と重量			
 深さ	125 mm	奥行き(インチ)	4.9212 inch
<u>^^c</u> 高さ	175 mm	<u>奥17 さ(インチ)</u> 高さ(インチ)	6.8898 inch
<u>同と</u> 幅	175 mm	幅(インチ)	6.8898 inch
正味重量	51.75 g		
動作温度	-50 °C130 °C		
環境製品コンプライアンス	00 0100 0		
	2年4km (左 RAよ)」)		
RoHS 対応状況 REACH SVHC	準拠 (免除なし) 0.1wt%を超えるSVHCは含	まれていません	
ケーブルグランド、 上/ 下			
M20	4	M12	6
M16	4	2	
ケーブルグランド、右			
M16	4	M12	6
一般な情報			
素材の厚み	3.5 mm	動作温度、最大	130 °C
動作温度、最小	-50 ℃	蓋付け	ポリアミド製プラスねじ4 本
 設置アドバイス	 ねじ取り付け	 表面仕上	
歌音/ ・ハ・ハ 衝撃耐性	IK08	- 祝岡はエ - 保護度合い	IP66, IP67
基本材質	ポリカーボネート	シール材	ポリウレタン
蓋ネジ用トルク	0.8 Nm	積分固定	タッピングねじによる
エンクロージャ付属品	孔4.5 mm	蓋のねじ数	4
アクセス開口:幅	171.5 mm	フランジプレート	いいえ
<u>蓋</u> 使用範囲	<u>い</u> システムとテクノロジーの 構築, 輸送, 包装業界, 機械 製造	アクセス開口部:高さ	171.5 mm
垂直アセンブリ			
		WBU 40 / BBU 12	
WDU 10 / ZDU 10	1x11	WDU 16 / ZDU 16	1x9
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 WDU 4 / ZDU 4	1x22 1x19	WDU 35 / ZDU 35 WDU 6 / ZDU 6	1x7 1x14
	1712	VVDU U / ZDU U	17.14
水平アセンブリ			
WDU 10 / ZDU 10	1x11	WDU 16 / ZDU 16	1x9
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x22	WDU 35 / ZDU 35	1x7
WDU 4 / ZDU 4		WDU 6 / ZDU 6	1x14

作成日 13.11.2025 03:30:15 MEZ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

訂明書番号	の枚幼生署
ᇜᄢᆖᄪᅩᆿ	ひょうけい ママ 日

DoC LVD(適合宣言番号)	DoC DE PS2420 201008
	001ISS00

分類

ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 9.0	27-18-01-01
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-18-01-01
ECLASS 11.0	27-18-01-01	ECLASS 12.0	27-18-01-01
ECLASS 13.0	27-18-01-01	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

データシート

MPC 17/17/12 7035



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

固定材

アクセサリ



一般注文データ

種別	SC MPC	バージョン
注文番号	<u>9535640000</u>	MPC(ポリカーボネート空エンクロージャ), 取付けねじ, ねじ, 高さ:
GTIN (EAN)	4032248009428	12.5 mm, 幅: 7 mm, 深さ: 12.5 mm, 基本材質: スチール、亜鉛メッキ
*1	100 CT	

ヒンジ

MPC モデルシリーズ、ヒンジ、2 組セット



一般注文データ

- /X/-X	•	
種別	HG MPC	バージョン
注文番号	9535590000	MPC(ポリカーボネート空エンクロージャ), 外部接続, ヒンジ, 基本
GTIN (EAN)	4032248009329	材質: プラスチック
数量	1 ST	

外部固定ラグ

外部取り付けラグ4パーツセット



一般注文データ

種別	MF MPC	バージョン
注文番号	9535600000	MPC(ポリカーボネート空エンクロージャ), 取付けフット, 固定ラ
GTIN (EAN)	4032248009381	グ, 高さ: 30 mm, 幅: 15 mm, 深さ: 10 mm, 基本材質: プラスチック
数量	1 ST	

作成日 13.11.2025 03:30:15 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

接地ピン





一般注文データ

種別	PEBZ M10 S4 SET	バージョン
注文番号	1283440000	KLIPPONPOK, 接地ピン, その他, 高さ: 21 mm, 幅: 21 mm, 深さ: 48.7
GTIN (EAN)	4050118073362	mm, 基本材質: ステンレススチール 1.4404(316L)
数量	1 ST	
種別	PEBZ M10 BR SET	バージョン
注文番号	1277220000	KLIPPONPOK, 接地ピン, その他, 高さ: 21 mm, 幅: 21 mm, 深さ: 48.7
GTIN (EAN)	4050118067019	mm, 基本材質: 真鍮
数量	1 ST	
種別	PEBZ M6 BR SET	バージョン
種別 注文番号	PEBZ M6 BR SET 1277250000	バージョン KLIPPONPOK, 接地ピン, その他, 高さ: 12.3 mm, 幅: 12.3 mm, 深さ:
注文番号	1277250000	KLIPPONPOK, 接地ピン, その他, 高さ: 12.3 mm, 幅: 12.3 mm, 深さ:
注文番号 GTIN (EAN)	1277250000 4050118067149	KLIPPONPOK, 接地ピン, その他, 高さ: 12.3 mm, 幅: 12.3 mm, 深さ:
注文番号 GTIN (EAN) 数量	1277250000 4050118067149 1 ST	KLIPPONPOK, 接地ピン, その他, 高さ: 12.3 mm, 幅: 12.3 mm, 深さ: 42 mm, 基本材質: 真鍮
注文番号 GTIN (EAN) 数量 種別	1277250000 4050118067149 1 ST PEBZ M6 S4 SET	KLIPPONPOK, 接地ピン, その他, 高さ: 12.3 mm, 幅: 12.3 mm, 深さ: 42 mm, 基本材質: 真鍮

取り付けサポート



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最後的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

一般注文データ

種別	FKSC M4X6 D8/SW2	バージョン
注文番号	<u>1567480000</u>	SAK モデルシリーズ, アレン六角ネジ, ねじ, 極数: 1
GTIN (EAN)	4008190033491	
数量	100 ST	

作成日 13.11.2025 03:30:15 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

換気プラグ **- DAE**



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	DAE M12 SS	パージョン
注文番号	1868550000	DAE(換気要素), 調圧エレメント, ストレート, M 12, 10 mm, IP66,
GTIN (EAN)	4032248440405	IP68, IP69K, ステンレススチール 1.4305 (303)
数量	10 ST	
種別	DAE M12 PA LONG	バージョン
種別 注文番号	DAE M12 PA LONG 1868570000	パージョン DAE(換気要素), 調圧エレメント, ストレート, M 12, 10 mm, IP66,

MPC



取り付けプレート、1.5 mm 鋼板、亜鉛メッキ

一般注文データ

種別	MP MPC 17/17	パージョン
注文番号	9535570000	MPC(ポリカーボネート空エンクロージャ), 取り付けプレート, 取り
GTIN (EAN)	4032248009305	付けプレート, 高さ: 148 mm, 幅: 148 mm, 深さ: 1.5 mm, 基本材質: ス
数量	1 ST	チール板、亜鉛メッキ, 亜鉛めっき

TS 35

アクセサリ



作成日 13.11.2025 03:30:15 MEZ

データシート

MPC 17/17/12 7035



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別 TS35X7.5 ST MPC1725 VER バージョン

注文番号 <u>8000037600</u> レール, TS 35, TS 35 x 7.5, 幅: 90 mm, スロットなし, スチール, ガル

GTIN (EAN) 4050118653120 バニ亜鉛メッキおよび不動態化

数量 20 ST