## **MP MPC 07/12**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







取り付けプレート、1.5 mm 鋼板、亜鉛メッキ

#### 一般注文データ

パージョン	MPC(ポリカーボネート空エンクロージャ), 取り付けプレート, 取り付けプレート, 高さ: 75 mm, 幅: 125 mm, 基本材質: スチール板、亜鉛メッキ, 亜鉛めっき
注文番号	<u>9535540000</u>
種別	MP MPC 07/12
GTIN (EAN)	4032248009268
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1

## **MP MPC 07/12**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### 技術データ

承認				
ROHS	適合			
寸法と重量	,			
<u>-</u> - \		÷ ( ( , , , , , )		
高さ =	75 mm	高さ(インチ)	2.9527 inch	
	125 mm	幅(インチ)	4.9212 inch	
E味重量	5.2 g			
温度				
動作温度				
環境製品コンプライアン	ノス			
状元代山コンノフィンフ				
RoHS 対応状況	 準拠 (免除なし)	進拠(免除なし)		
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHo	Cは含まれていません		
別又/ひ1月刊(	<u> </u>			
固定形式	ねじ込み	表面仕上	亜鉛めっき	
基本材質	スチール板、亜鉛メッ			
 分類	'		'	
TIM 6.0	EC000213	ETIM 7.0	EC000213	
TIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213	
TIM 10.0	EC000213	ECLASS 9.0	27-40-06-39	
CLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-40-06-39	
CLASS 11.0	27-40-06-39	ECLASS 12.0	27-40-06-39	
CLASS 13.0	27-40-06-39	ECLASS 14.0	27-40-06-39	
EOL 4 00 4 E 0	07.40.00			

27-40-06-39

ECLASS 15.0

カタログステータス / 図面 2



## **MP MPC 07/12**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

#### **TS 15**

アクセサリ



#### 一般注文データ

種別	TS15X5 ST MPC0712 VER	バージョン
注文番号	8000037599	レール, TS 15, 幅: 55 mm, スロットなし, スチール, 亜鉛めっき, クロ
GTIN (EAN)	4050118653113	ムメッキ
数量	20 ST	
種別	TS15X5 ST MPC1217 VER	パージョン
	TO TO NO OT IVIT C 12 17 VEIT	N-030
	8000037598	レール, TS 15, 幅: 4.13 mm, スロットなし, スチール, 亜鉛めっき, クロ
注文番号		· · · · ·