MP MPC 17/17



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







取り付けプレート、1.5 mm 鋼板、亜鉛メッキ

一般注文データ

バージョン	MPC(ポリカーボネート空エンクロージャ), 取 り付けプレート, 取り付けプレート, 高さ: 148 mm, 幅: 148 mm, 深さ: 1.5 mm, 基本材質: スチール 板、亜鉛メッキ, 亜鉛めっき
注文番号	<u>9535570000</u>
種別	MP MPC 17/17
GTIN (EAN)	4032248009305
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1

MP MPC 17/17



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-40-06-39

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認					
ROHS	適合				
寸法と重量					
深さ	1.5 mm	奥行き (インチ)	0.0591 inch		
高さ	148 mm	 高さ(インチ)	5.8268 inch		
幅	148 mm	幅(インチ)	5.8268 inch		
正味重量	251.3 g				
温度	'				
動作温度					
環境製品コンプライアンス	'				
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)	準拠 (免除なし)			
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません			
BX-0-118-TX					
固定形式	ねじ込み	表面仕上	亜鉛めっき		
基本材質	スチール板、亜鉛メッキ	使用範囲	システムとテクノロジーの 構築		
ETIM 6.0	EC000213	ETIM 7.0	EC000213		
ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213		
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 9.0	27-40-06-39		
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-40-06-39		
ECLASS 11.0	27-40-06-39	ECLASS 12.0	27-40-06-39		

ECLASS 14.0

27-40-06-39

27-40-06-39

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

カタログステータス / 図面 2

データシート

MP MPC 17/17



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

TS 35

アクセサリ



一般注文データ

種別 TS35X7.5 ST MPC1725 VER バージョン

注文番号 <u>8000037600</u> レール, TS 35, TS 35 x 7.5, 幅: 90 mm, スロットなし, スチール, ガル

GTIN (EAN) 4050118653120 バニ亜鉛メッキおよび不動態化

数量 20 ST

カタログステータス / 図面