# **MP FPC 20/20**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







取り付けプレート、1.5 mm 鋼板、亜鉛メッキ

### 一般注文データ

FPC(ポリカーボネート空エンクロージャ), 取り付けプレート, 取り付けプレート, 高さ: 150 mm,幅: 185 mm, 深さ: 2 mm, 基本材質: スチール板, 亜鉛めっき, 銀色
<u>9535920000</u>
MP FPC 20/20
4032248009640
1 items

カタログステータス / 図面 1

# **MP FPC 20/20**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

承認			
ROHS	適合		
寸法と重量			
深さ	2 mm	奥行き(インチ)	0.0787 inch
高さ 幅	150 mm	高さ(インチ)	5.9055 inch
幅	185 mm	幅(インチ)	7.2835 inch
正味重量	288 g		
温度			
動作温度			
環境製品コンプライアンス			
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)		
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
一般な情報			
固定形式	ねじ込み	表面仕上	亜鉛めっき
基本材質	スチール板		
分類			

ETIM 10.0	EC000213
ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 11.0	27-40-06-39

EC000213

EC000213

27-40-06-39

27-40-06-39

**ETIM 6.0** 

ETIM 8.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

ETIM 7.0	EC000213
ETIM 9.0	EC000213
ECLASS 9.0	27-40-06-39
ECLASS 10.0	27-40-06-39
ECLASS 12.0	27-40-06-39
ECLASS 14.0	27-40-06-39

カタログステータス / 図面 2

## **MP FPC 20/20**



### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

### **TS 15**



### アクセサリ

### 一般注文データ

種別 TS15X5 ST FPC 20 VER バージョン

注文番号 8000037604 レール, TS 15, 幅: 235 mm, スロットなし, スチール, 亜鉛めっき, クロ GTIN (EAN) 4050118653168

ムメッキ

数量 20 ST

### **TS 35**

### アクセサリ



### 一般注文データ

種別 TS35X7.5 ST FPC 20 VER バージョン 注文番号 8000037558 レール, TS 35, TS 35 x 7.5, 幅: 165 mm, スロット付き, スロットなし, GTIN (EAN) 4050118653229 スチール, 亜鉛めっき, クロムメッキ 数量 20 ST 種別 TS35X7.5 ST FPC 20 HOR バージョン 注文番号 8000037557 レール, TS 35, TS 35 x 7.5, 幅: 165 mm, スロット付き, スロットなし, GTIN (EAN) 4050118653212 スチール, 亜鉛めっき, クロムメッキ 数量 20 ST		* *	
GTIN (EAN)4050118653229スチール、亜鉛めっき、クロムメッキ数量20 ST種別TS35X7.5 ST FPC 20 HORバージョン注文番号8000037557レール、TS 35, TS 35 x 7.5, 幅: 165 mm, スロット付き、スロットなし、GTIN (EAN)4050118653212スチール、亜鉛めっき、クロムメッキ	種別	TS35X7.5 ST FPC 20 VER	バージョン
数量20 ST種別TS35X7.5 ST FPC 20 HORバージョン注文番号8000037557レール, TS 35, TS 35 x 7.5, 幅: 165 mm, スロット付き, スロットなし,GTIN (EAN)4050118653212スチール, 亜鉛めっき, クロムメッキ	注文番号	<u>8000037558</u>	レール, TS 35, TS 35 x 7.5, 幅: 165 mm, スロット付き, スロットなし,
種別 TS35X7.5 ST FPC 20 HOR バージョン 注文番号 8000037557 レール, TS 35, TS 35 x 7.5, 幅: 165 mm, スロット付き, スロットなし, GTIN (EAN) 4050118653212 スチール, 亜鉛めっき, クロムメッキ	GTIN (EAN)	4050118653229	スチール, 亜鉛めっき, クロムメッキ
注文番号8000037557レール, TS 35, TS 35 x 7.5, 幅: 165 mm, スロット付き, スロットなし,GTIN (EAN)4050118653212スチール, 亜鉛めっき, クロムメッキ	数量	20 ST	
GTIN (EAN) 4050118653212 スチール, 亜鉛めっき, クロムメッキ	種別	TS35X7.5 ST FPC 20 HOR	バージョン
	注文番号	8000037557	レール, TS 35, TS 35 x 7.5, 幅: 165 mm, スロット付き, スロットなし,
数量    20 ST	GTIN (EAN)	4050118653212	スチール, 亜鉛めっき, クロムメッキ
	数量	20 ST	

3 カタログステータス / 図面