

MP FPC 20/20**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

取り付けプレート、1.5 mm 鋼板、亜鉛めっき

一般注文データ

バージョン	FPC (ポリカーボネート空エンクロージャ), 取り付けプレート, 取り付けプレート, 高さ: 150 mm, 幅: 185 mm, 深さ: 2 mm, 基本材質: スチール板, 亜鉛めっき, 銀色
注文番号	9535920000
種別	MP FPC 20/20
GTIN (EAN)	4032248009640
数量	1 items

MP FPC 20/20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	2 mm	奥行き (インチ)	0.0787 inch
高さ	150 mm	高さ (インチ)	5.9055 inch
幅	185 mm	幅 (インチ)	7.2835 inch
正味重量	288 g		

温度**動作温度****環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般な情報

固定形式	ねじ込み	表面仕上	亜鉛めっき
基本材質	スチール板		

分類

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

MP FPC 20/20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**TS 15**

アクセサリ

**一般注文データ**

種別	TS15X5 ST FPC 20 VER	バージョン
注文番号	8000037604	レール, TS 15, 幅: 235 mm, スロットなし, スチール, 垂鉛めっき, クロムメッキ
GTIN (EAN)	4050118653168	
数量	20 ST	

TS 35

アクセサリ

**一般注文データ**

種別	TS35X7.5 ST FPC 20 VER	バージョン
注文番号	8000037558	レール, TS 35, TS 35 x 7.5, 幅: 165 mm, スロット付き, スロットなし, スチール, 垂鉛めっき, クロムメッキ
GTIN (EAN)	4050118653229	
数量	20 ST	
種別	TS35X7.5 ST FPC 20 HOR	バージョン
注文番号	8000037557	レール, TS 35, TS 35 x 7.5, 幅: 165 mm, スロット付き, スロットなし, スチール, 垂鉛めっき, クロムメッキ
GTIN (EAN)	4050118653212	
数量	20 ST	